


# KERN DLB 160-3A

# KERN

Vochtbealers met intuïtieve grafische weergave en stapsgewijze gebruikersbegeleiding in 6 talen



Categorie	
Merk	KERN
Productcategorie	Laboratoriumweegschalen
Productgroep	Vochtbealers

Meetsysteem	
Afreesbaarheid [d]	0,001 g
Afreesbaarheid vochtigheid [d] (%)	0,01%
Weegbereik [Max]	160 g
Excentrische belasting bij 1/3 [Max]	0,005 g
Minimumgewicht [Min]	0,02 g
USP Peso mínimo (k = 2, U = 0.1%)	2 g
Temperatuur [Min] (°C)	35 °C
Temperatuur [Max] (°C)	160 °C
Reproducibilidad	0,001 g
Linearisatie	± 0,003 g
Weegsysteem	Rekmeetstrip
Resolutie	160.000
Tarrabereik	160 g
Eenheden	g mg % rH % Droge stof
Vooraf ingestelde eenheid	g
Inslingertijd	4 s
Opwarmtijd	120 min
Justermogelijkheden	Justering met extern gewicht
Aanbevolen justergewicht	100 g (E2)
Mogelijke aanpassingspunten	100 g
Temperatuur kalibratiepunten	100 °C; 140 °C

Approval	
CE-teken	✓

Scherm	
Scherm type	Grafisch LCD
Scherm cijferhoogte	11 mm
Scherm achtergrondverlichting	✓
Scherm grootte	132×38 mm
Talen voor gebruikersinterfaces	Duits Engels Frans Spaans Italiaans Portugees

Ontwerp	
Afmetingen behuizing (B×D×H)	215×345×235 mm
Afmetingen weegoppervlak (Ø)	100 mm
Materiaal behuizing	kunststof
Materiaal displaybehuizing	Kunststoffen
Stelschroeven verstelbaar	✓
Warmteopwekking (W)	400

Functies	
Aantal toetsen voor bediening	6
Tarreefunctie	handmatig (meerdere keren)
Standby-functie	✓
Interfaces	RS-232 standaard

Stroomvoorziening	
Ingangsspanning voedingsadapter / stroom [Max]	220 V - 240 V AC; 50 Hz, 60 Hz
Plug-in voedingseenheid type	Ingebouwde voedingseenheid
Bijgeleverde plug-in voedingseenheid	Voedingseenheid
Plug-in voedingseenheid / adapter voor landen - optioneel	EURO CH

Milieuomstandigheden	
Luchtvochtigheid omgeving [Min]	45 %
Luchtvochtigheid omgeving [Max]	75 %
Omgevingstemperatuur [Min]	5 °C
Omgevingstemperatuur [Max]	35 °C

Verpakking & verzending	
Afreesbaarheid kracht [d] (N)	1 d
Verzendmethode	Pakketdienst
Afmetingen verpakking (B×D×H)	280×450×400 mm
Nettogewicht ca.	4,8 kg
Brutogewicht ca.	7 kg
Verzendgewicht	10,1 kg

# KERN DLB 160-3A



Vochtbealers met intuïtieve grafische weergave en stapsgewijze gebruikersbegeleiding in 6 talen

## Diensten

Artikelnummer voor DAkkS-kalibratie	963-127
Artikelnummer voor conformiteitscertificaat	969-517
Artikelnummer voor fabriekskalibratie (temperatuur)	964-305

## Piktogramme

### STANDARD



### OPTION

