

KERN DS 10K0.1S

KERN

Industriële precisieweegschaal met precisie van een laboratorium



Talen voor gebruikersinterfaces Engels Symbolische taal

Ontwerp	
Afmetingen afleesinrichting (B×D×H)	225×115×60 mm
Afmetingen behuizing (B×D×H)	225×115×60 mm
Afmetingen weegplateau (B×D×H)	228×228×95 mm
Afmetingen weegoppervlak (B×D)	228×228 mm
Materiaal behuizing	kunststof
Materiaal displaybehuizing	Kunststoffen
Materiaal weegoppervlak	edelstaal
Materiaal plateau	metaal, gelakt
Statief hoogte	450 mm
Wandhouder	✓
Afleesinrichting kabellengte	2 m
Stelschroeven verstelbaar	✓

Functies	
Aantal toetsen voor bediening	5
Auto-Off interval(len) in netbedrijf	2 min selecteerbaar
Auto-Off interval(len) in batterij/accu bedrijf	5 min 2 min 1 min 30 min 60 min 30 sec
PreTare-functie	✓
Tarreefunctie	handmatig (meerdere keren)
Percentage bepalen	✓
Telfunctie	✓
Tolerantie wegen	✓
Functie voor middeling onder onstabiele weegomstandigheden	✓
Recept/samenstellingsniveau	Rez A (Netto-totaal)
Wegingen onder het weegplateau	Geen
Interfaces	RS-232 (optioneel) USB-Device (optionele) KUP

Tellen	
Kleinste stukgewicht bij het tellen van het aantal stuks	100 mg
Kleinste stukgewicht bij het tellen van het aantal stuks - onder normale omstandigheden	1 g
Tel-referentiegewicht invoerbaar	✓
Mogelijke referentiehoeveelheid	5, 10, 20, 50, n (willekeurig aantal stukken)
Tellingsresolutie (Laboratoriumomstandigheden)	100.000

Categorie

Merk	KERN
Productcategorie	Industrieweeg schalen
Productgroep	Plateauweeg schalen

Meetsysteem

Af leesbaarheid [d]	0,1 g
Weeg bereik [Max]	10 kg
Excentrische belasting bij 1/3 [Max]	0,0005 kg
Reproducibilidad	0,0001 kg
Linearisatie	± 0,0003 kg
Weegsysteem	Rekmeetstrip
Resolutie	100.000

Eenheden kg g dwt tl (Tw) tl (HK) ozt tl (Singap, Malays) ct mo lb oz ffa

Vooraf ingestelde eenheid	kg
Inslingertijd	3 s
Opwarmtijd	120 min

Justermogelijkheden	Justering met extern gewicht
Aanbevolen justergewicht	10 kg (F1)
Mogelijke aanpassingspunten	2 kg; 5 kg; 10 kg

Approval

CE-teken	✓
----------	---

Scherm

Scherm cijferhoogte	21 mm
Scherm achtergrondverlichting	✓
Scherm grootte	89×30 mm

KERN DS 10K0.1S



Industriële precisieweegschaal met precisie van een laboratorium

Stroomvoorziening

Ingangsspanning voedingadapter / stroom [Max] 100 V - 240 V AC, 50 / 60 Hz

Ingangsspanning voedingadapter / stroom [Max] 6 V, 1 A

Plug-in voedingseenheid type Stekkeradapter

Bijgeleverde plug-in voedingseenheid Voedingseenheid

Plug-in voedingseenheid / adapter voor landen - bij de levering inbegrepen EURO UK US CH

Plug-in voedingseenheid / adapter voor landen - optioneel EURO UK US CH

Accu oplaadtijd 10 h

Accu bedrijfsduur - met achtergrondverlichting 30 h

Accu bedrijfsduur - zonder achtergrondverlichting 60 h

Batterij oplaadtijd 20 h

Milieuomstandigheden

Luchtvochtigheid omgeving [Max] 80 %

Omgevingstemperatuur [Min] -10 °C

Omgevingstemperatuur [Max] 40 °C

Verpakking & verzending

Afreesbaarheid kracht [d] (N) 1 d

Verzendmethode Pakketdienst

Afmetingen verpakking (B×D×H) 370×370×220 mm

Nettogewicht ca. 4,2 kg

Brutogewicht ca. 5,0 kg

Verzendgewicht 6 kg

Diensten

Artikelnummer voor DAkKS-kalibratie 963-128

Artikelnummer voor conformiteitscertificaat 969-517

Piktogramme

STANDARD



OPTION

