

# KERN DS 5K0.05S

# KERN

Industriële precisieweegschaal met precisie van een laboratorium



Talen voor gebruikersinterfaces

Engels Symbolische taal

## Ontwerp

Afmetingen afleesinrichting (B×D×H)	225×115×60 mm
Afmetingen behuizing (B×D×H)	225×115×60 mm
Afmetingen weegplateau (B×D×H)	228×228×95 mm
Afmetingen weegoppervlak (B×D)	228×228 mm
Materiaal behuizing	kunststof
Materiaal displaybehuizing	Kunststoffen
Materiaal weegoppervlak	edelstaal
Materiaal plateau	metaal, gelakt
Statief hoogte	450 mm
Wandhouder	✓
Afleesinrichting kabellengte	2 m
Stelschroeven verstelbaar	✓

## Functies

Aantal toetsen voor bediening	5
Auto-Off interval(len) in batterij/accu bedrijf	5 min 2 min 1 min 30 min 60 min 30 sec
PreTare-functie	✓
Tarreefunctie	handmatig (meerdere keren)
Percentage bepalen	✓
Telfunctie	✓
Tolerantie wegen	✓
Functie voor middeling onder onstabiele weegomstandigheden	✓
Omrekeningsfunctie	✓
Wegingen onder het weegplateau	Geen
Interfaces	RS-232 (optioneel) USB-Device (optionele) KUP

## Tellen

Kleinste stukgewicht bij het tellen van het aantal stuks	10 mg
Kleinste stukgewicht bij het tellen van het aantal stuks - onder normale omstandigheden	100 mg
Tel-referentiegewicht invoerbaar	✓
Mogelijke referentiehoeveelheid	5, 10, 20, 50, n (willekeurig aantal stukken)
Tellingsresolutie (Laboratoriumomstandigheden)	500.000

## Categorie

Merk	KERN
Productcategorie	Industrieweeg schalen
Productgroep	Plateauweeg schalen

## Meetsysteem

Afleesbaarheid [d]	0,05 g
Weegbereik [Max]	5 kg
Excentrische belasting bij 1/3 [Max]	0,00025 kg
Reproducibilidad	0,00005 kg
Linearisatie	± 0,00015 kg
Weegsysteem	Rekmeetstrip
Resolutie	100.000
Eenheden	g dwt tl (Tw) tl (HK) ozt tl (Singap, Malays) ct mo lb oz ffa

Vooraf ingestelde eenheid	g
Inslingertijd	3 s
Opwarmtijd	120 min
Justermogelijkheden	Justering met extern gewicht
Aanbevolen justergewicht	5 kg (F1)
Mogelijke aanpassingspunten	1 kg; 2 kg; 3 kg

## Approval

CE-teken	✓
----------	---

## Scherm

Scherm cijferhoogte	21 mm
Scherm achtergrondverlichting	✓
Scherm grootte	89×30 mm

# KERN DS 5K0.05S



Industriële precisieweegschaal met precisie van een laboratorium

## Stroomvoorziening

Ingangsspanning voedingadapter / stroom [Max] 100 V - 240 V AC, 50 / 60 Hz

Ingangsspanning voedingadapter / stroom [Max] 6 V, 1 A

Plug-in voedingseenheid type Stekkeradapter

Bijgeleverde plug-in voedingseenheid Voedingseenheid

Plug-in voedingseenheid / adapter voor landen - bij de levering inbegrepen EURO UK US CH

Plug-in voedingseenheid / adapter voor landen - optioneel EURO UK US CH

Accu oplaadtijd 10 h

Accu bedrijfsduur - met achtergrondverlichting 30 h

Accu bedrijfsduur - zonder achtergrondverlichting 60 h

Batterij oplaadtijd 20 h

## Milieuomstandigheden

Luchtvochtigheid omgeving [Max] 80 %

Omgevingstemperatuur [Min] -10 °C

Omgevingstemperatuur [Max] 40 °C

## Verpakking & verzending

Afleesbaarheid kracht [d] (N) 1 d

Verzendmethode Pakketdienst

Afmetingen verpakking (B×D×H) 465×365×215 mm

Nettogewicht ca. 4,2 kg

Brutogewicht ca. 5,0 kg

## Diensten

Artikelnummer voor DAkkS-kalibratie 963-127

## Piktogramme

### STANDARD



### OPTION

