

# KERN ECE 10K-3N

Ongecompliceerd, mobiel en uiterst plat

# KERN



## Categorie

|                  |                      |
|------------------|----------------------|
| Merk             | KERN                 |
| Productcategorie | Industrieweegschalen |
| Productgroep     | Tafelweegschalen     |

## Meetsysteem

|                                      |                              |
|--------------------------------------|------------------------------|
| Aflesbaarheid [d]                    | 5 g                          |
| Weegbereik [Max]                     | 10000 g                      |
| Excentrische belasting bij 1/3 [Max] | 15 g                         |
| Reproducibilidad                     | 5 g                          |
| Linearisatie                         | ± 20 g                       |
| Weegsysteem                          | Rekmeetstrip                 |
| Resolutie                            | 2.000                        |
| Eenheden                             | kg                           |
| Vooraf ingestelde eenheid            | kg                           |
| Inslingertijd                        | 2 s                          |
| Opwarmtijd                           | 10 min                       |
| Justermogelijkheden                  | Justering met extern gewicht |
| Aanbevolen justergewicht             | 5 kg (M3)                    |
| Mogelijke aanpassingspunten          | 5 kg                         |

## Approval

|          |   |
|----------|---|
| CE-teken | ✓ |
|----------|---|

## Scherm

|                               |       |
|-------------------------------|-------|
| Scherm cijferhoogte           | 21 mm |
| Scherm achtergrondverlichting | geen  |

## Ontwerp

|                                |               |
|--------------------------------|---------------|
| Afmetingen behuizing (B×D×H)   | 320×300×60 mm |
| Afmetingen weegplateau (B×D×H) | 320×260×60 mm |
| Afmetingen weegoppervlak (B×D) | 320×260 mm    |
| Materiaal behuizing            | kunststof     |

|                            |              |
|----------------------------|--------------|
| Materiaal displaybehuizing | Kunststoffen |
| Materiaal weegoppervlak    | kunststof    |

## Functies

|                                |                            |
|--------------------------------|----------------------------|
| Aantal toetsen voor bediening  | 2                          |
| Tarreefunctie                  | handmatig (meerdere keren) |
| Wegingen onder het weegplateau | Geen                       |
| Bescherming IP - complete unit | -                          |

## Stroomvoorziening

|                                                           |                         |
|-----------------------------------------------------------|-------------------------|
| Ingangsspanning voedingsadapter / stroom [Max]            | 220 V - 240 V AC, 50 Hz |
| Ingangsspanning voedingsadapter / stroom [Max]            | 9 V, 300 mA             |
| Plug-in voedingseenheid type                              | Stekkeradapter          |
| Bijgeleverde plug-in voedingseenheid                      | Batterij                |
| Plug-in voedingseenheid / adapter voor landen - optioneel | EURO UK US CH           |
| Accu optioneel                                            | Accu optioneel          |
| Accu                                                      | PCB-A01                 |
| Accu oplaadtijd                                           | 10 h                    |
| Accu bedrijfsduur - met achtergrondverlichting            | 30 h                    |
| Accu bedrijfsduur - zonder achtergrondverlichting         | 30 h                    |
| Batterij                                                  | 6×1.5 V AA              |
| Batterij oplaadtijd                                       | 100 h                   |

## Milieuomstandigheden

|                                 |       |
|---------------------------------|-------|
| Luchtvochtigheid omgeving [Max] | 80 %  |
| Omgevingstemperatuur [Min]      | 5 °C  |
| Omgevingstemperatuur [Max]      | 35 °C |

## Verpakking & verzending

|                               |                |
|-------------------------------|----------------|
| Aflesbaarheid kracht [d] (N)  | 1 d            |
| Verzendmethode                | Pakketdienst   |
| Afmetingen verpakking (B×D×H) | 370×330×100 mm |
| Nettogewicht ca.              | 1,6 kg         |
| Brutogewicht ca.              | 2,6 kg         |

## Diensten

|                                                  |         |
|--------------------------------------------------|---------|
| Artikelnummer voor afstelling op de opstelplaats | 961-248 |
| Artikelnummer voor DAkKS-kalibratie              | 963-128 |

# KERN ECE 10K-3N



Ongecompliceerd, mobiel en uiterst plat

Artikelnummer voor  
conformiteitscertificaat 969-517

## Piktogramme

### STANDARD



### OPTION

