

KERN EMS 300-3

KERN

Modèle d'entrée de gamme avec un grand plateau de pesée



Forme de construction

Dimensions boîtier (L×P×H)	200×280×63 mm
Dimensions complètement assemblé (L×P×H)	200×280×126 mm
Dimensions chambre de protection rectangulaire - à l'intérieur (L×P×H)	145×145×65 mm
Dimensions chambre de protection rectangulaire - à l'extérieur (L×P×H)	165×165×80 mm
Dimensions surface de pesée (Ø)	105 mm
Matériau boîtier	plastique
Matériau boîtier de l'écran	Plastiques
Matériau plateau de pesée	plastique, peinture antistatique

Fonctions

Nombre de touches pour l'utilisation	5
Auto-Off intervalle(s) en fonctionnement sur piles/batteries	3 min
Fonction de tare	manuellement (plusieurs fois)
Détermination de pourcentage	✓
Fonction comptage	✓
Niveau de formule / de sommation	Rez A (Netto-Total)
Protection IP - dispositif complet	-

Comptage

Poids minimale par pièce au comptage (laboratoire)	2 mg
Poids minimale par pièce au comptage (normal)	20 mg
Quantité de référence	5, 10, 20, 25, 50
Résolution de comptage (Conditions de laboratoire)	150.000

Alimentation en énergie

Tension d'entrée bloc d'alimentation / électricité [Max]	220 V - 240 V AC, 50 Hz
Tension d'entrée bloc d'alimentation / courant [Max]	9 V, 300 mA
Bloc d'alimentation type	Bloc d'alimentation
Bloc d'alimentation fourni	Unité d'alimentation électrique
Bloc d'alimentation / adaptateur pour les pays - compris dans la livraison	EURO UK US CH
Batterie en option	Batterie en option
Pile	9 V bloc

Catégorie

Marque	KERN
Catégorie de produit	Balances de laboratoire
Groupe de produit	Balances scolaires

Système de mesure

Lecture [d]	0,001 g
Portée [Max]	300 g
Charge excentrée à 1/3 [Max]	0,005 g
Reproductibilité	0,002 g
Linéarité	± 0,005 g
Système de pesée	Jauge de contrainte
Résolution	300.000
Plage de tare	300 g
Unités de mesure	g dwt oz t
Unité pré-réglée	g
Temps de stabilisation	3 s
Temps de préchauffage	120 min
Possibilités d'ajustage	Ajustement avec poids externe
Poids de réglage recommandé	300 g (F1)
Points d'ajustage possibles	300 g

Homologation

Sigle CE	✓
----------	---

Écran

Écran hauteur de chiffres	25 mm
Écran rétroéclairage	non
Langues de l'interface utilisateur	Langage symbolique

KERN EMS 300-3



Modèle d'entrée de gamme avec un grand plateau de pesée

Pile temps de chargement 40 h

Conditions environnementales

Humidité atmosphérique [Min]	40 %
Humidité atmosphérique [Max]	80 %
Température ambiante [Min]	5 °C
Température ambiante [Max]	35 °C

Emballage & expédition

Lecture force [d] (N)	1 d
Mode de livraison	Service de colis
Dimensions emballage (L×P×H)	240×485×170 mm
Poids net env.	1,4 kg
Poids brut env.	2,2 kg

Services

Numéro d'article pour étalonnage DAkkS	963-127
Numéro d'article pour certificat de conformité	969-517

Piktogramme

STANDARD



OPTION

DAkkS
+3 DAYS