


# KERN EOB 300K100L

# KERN

Allround pakketweegschaal met robuuste roestvrijstalen weegschaal, XL-platform en groot weegbereik



## Categorie

|                  |                      |
|------------------|----------------------|
| Merk             | KERN                 |
| Productcategorie | Industrieweegschalen |
| Productgroep     | Plateauweegschalen   |

## Meetsysteem

|                                      |                              |
|--------------------------------------|------------------------------|
| Afreesbaarheid [d]                   | 100 g                        |
| Weegbereik [Max]                     | 300 kg                       |
| Excentrische belasting bij 1/3 [Max] | 0,3 kg                       |
| Reproducibilidad                     | 0,1 kg                       |
| Linearisatie                         | ± 0,2 kg                     |
| Weegstelsysteem                      | Rekmeetstrip                 |
| Resolutie                            | 3.000                        |
| Tarrabereik                          | 300 kg                       |
| Eenheden                             | kg lb PCS                    |
| Vooraf ingestelde eenheid            | kg                           |
| Inslingertijd                        | 3 s                          |
| Opwarmtijd                           | 10 min                       |
| Justermogelijkheden                  | Justering met extern gewicht |
| Aanbevolen justergewicht             | 200 kg (M2)                  |
| Mogelijke aanpassingspunten          | 300 kg                       |

## Approval

|          |   |
|----------|---|
| CE-teken | ✓ |
|----------|---|

## Scherm

|                               |       |
|-------------------------------|-------|
| Scherm cijferhoogte           | 25 mm |
| Scherm achtergrondverlichting | ✓     |

## Ontwerp

|                                     |               |
|-------------------------------------|---------------|
| Afmetingen afleesinrichting (B×D×H) | 235×114×51 mm |
| Afmetingen weegplateau (B×D×H)      | 550×550×58 mm |
| Materiaal behuizing                 | kunststof     |
| Materiaal displaybehuizing          | Kunststoffen  |
| Materiaal weegoppervlak             | edelstaal     |
| Wandhouder                          | ✓             |
| Afleesinrichting kabellengte        | 2,7 m         |
| Stelschroeven verstelbaar           | ✓             |

## Functies

|  |                            |
|--|----------------------------|
| Aantal toetsen voor bediening                              | 4                          |
| Auto-Off interval(len) in batterij/accu bedrijf            | off 1 min - 99 min         |
| Tarreefunctie  | handmatig (meerdere keren) |
| Hold-functie   | ✓                          |
| Functie voor middeling onder onstabiele weegomstandigheden | ✓                          |
| Wegingen onder het weegplateau                             | Geen                       |
| Bescherming IP - complete unit                             | -                          |
| Bescherming IP - scherm                                    | geen IP-beveiliging        |
| Bescherming IP - meetcel                                   | geen IP-beveiliging        |
| Bescherming IP - plateau                                   | geen IP-beveiliging        |

## Stroomvoorziening

|  |                           |
|--|---------------------------|
| Ingangsspanning voedingsadapter / stroom [Max]                             | 100 V - 240 V, 50 / 60 Hz |
| Ingangsspanning voedingsadapter / stroom [Max]                             | 9 V, 100 mA               |
| Plug-in voedingseenheid type   | Stekkeradapter            |
| Bijgeleverde plug-in voedingseenheid                                       | Voedingseenheid           |
| Plug-in voedingseenheid / adapter voor landen - bij de levering inbegrepen | EURO AUS UK US CH         |
| Plug-in voedingseenheid / adapter voor landen - optioneel                  | EURO UK US CH             |
| Batterij   | 4×1.5 V AA                |
| Batterij oplaadtijd  | 60 h                      |

## Milieuomstandigheden

|                                 |       |
|---------------------------------|-------|
| Luchtvochtigheid omgeving [Max] | 80 %  |
| Omgevingstemperatuur [Min]      | 5 °C  |
| Omgevingstemperatuur [Max]      | 35 °C |

# KERN EOB 300K100L



Allround pakketweegschaal met robuuste roestvrijstalen weegschaal, XL-platform en groot weegbereik

## Verpakking & verzending

|                               |               |
|-------------------------------|---------------|
| Afreesbaarheid kracht [d] (N) | 1 d           |
| Verzendmethode                | Pakketdienst  |
| Afmetingen verpakking (B×D×H) | 615×615×80 mm |
| Nettogewicht ca.              | 13 kg         |
| Brutogewicht ca.              | 16 kg         |

## Diensten

|  |         |
|--|---------|
| Artikelnummer voor afstelling op de opstelplaats | 961-249 |
| Artikelnummer voor DAkkS-kalibratie              | 963-129 |
| Artikelnummer voor conformiteitscertificaat      | 969-517 |

## Piktogramme

### STANDARD



### OPTION

