


KERN EOC 100K-2

KERN

Robuuste plateauweegschaal met hoge resolutie met praktische flip/flop-afleesinrichting voor optimale bedienbaarheid



Categorie	
Merk	KERN
Productcategorie	Industrieweegschalen
Productgroep	Plateauweegschalen

Meetsysteem	
Afleesbaarheid [d]	20 g; 50 g
Weegbereik [Max]	60 kg; 150 kg
Excentrische belasting bij 1/3 [Max]	0,1 kg; 0,25 kg
Reproducibilidad	0,02 kg; 0,05 kg
Linearisatie	± 0,06 kg; 0,15 kg
Linearisatie in punten	3
Weegsysteem	Rekmeetstrip
Resolutie	3.000, 3.000
Tarrabereik	150 kg
Eenheden	kg g lb oz PCS
Vooraf ingestelde eenheid	kg
Inslingertijd	2 s
Opwarmtijd	10 min
Justermogelijkheden	Justering met extern gewicht
Aanbevolen justergewicht	150 kg (M1)
Weegcel type	aluminium IP65 met siliconen coating
Weegcel verbinding	4-draads

Approval	
CE-teken	✓

Scherm	
Scherm type	LCD

Scherm cijferhoogte	25 mm
Scherm achtergrondverlichting	✓
Scherm grootte	110×35 mm

Ontwerp	
Afmetingen afleesinrichting (B×D×H)	268×115×80 mm
Afmetingen weegplateau (B×D×H)	300×300×110 mm
Materiaal displaybehuizing	Kunststoffen
Materiaal weegoppervlak	edelstaal
Materiaal plateau	zacht staal
Materiaal meetcel(len)	aluminium
Statief hoogte	330 mm
Statief kantelbaar	✓
Wandhouder	✓
Afleesinrichting kabellengte	3 m
Stelschroeven verstelbaar	✓
Meetcellen - aantal	1
Transportbeveiliging - aanhaalmoment	0,01 Nm

Functies	
Aantal toetsen voor bediening	7
Auto-Off interval(len) in batterij/accu bedrijf	3 min off 5 min 30 min 15 min
Tarreefunctie	handmatig (eenmaal en verschillende keren)
Percentage bepalen	✓
Telfunctie	✓
Tolerantie wegen	✓
Tolerantie wegen - signaal type	akoestisch visueel
Functie voor middeling onder onstabiele weegomstandigheden	✓
Totale geheugenfunctie	✓
Interfaces	RS-232 standaard
Bescherming IP - complete unit	-
Bescherming IP - scherm	geen IP-beveiliging
Bescherming IP - meetcel	IP65
Bescherming IP - plateau	IP65

Tellen	
Kleinste stukgewicht bij het tellen van het aantal stuks	5 g
Kleinste stukgewicht bij het tellen van het aantal stuks - onder normale omstandigheden	50 g
Mogelijke referentiehoeveelheid	10, 20, 50, 100, 200

KERN EOC 100K-2



Robuuste plateauweegschaal met hoge resolutie met praktische flip/flop-afleesinrichting voor optimale bedienbaarheid

Tellingsresolutie
(Laboratoriumomstandigheden) 30.000

Piktogramme

Stroomvoorziening

Ingangsspanning
voedingsadapter / stroom [Max] 100 V-240 V, 0.4 A

Ingangsspanning
voedingsadapter / stroom [Max] 12 V, 1000 mA

Plug-in voedingseenheid type Stekkeradapter

Bijgeleverde plug-in
voedingseenheid Voedingseenheid

Plug-in voedingseenheid / adapter
voor landen - bij de levering
inbegrepen EURO UK CH

Accu optioneel Accu optioneel - intern

Accu 6 V; 1.3 Ah

Accu oplaadtijd 3 h

Accu bedrijfsduur - met
achtergrondverlichting 26 h

Accu bedrijfsduur - zonder
achtergrondverlichting 43 h

Batterij oplaadtijd 100 h

STANDARD



OPTION



Milieuomstandigheden

Luchtvochtigheid omgeving [Min] 0 %

Luchtvochtigheid omgeving [Max] 80 %

Omgevingstemperatuur [Min] -10 °C

Omgevingstemperatuur [Max] 40 °C

Verpakking & verzending

Afleesbaarheid kracht [d] (N) 1 d

Verzendmethode Pakketdienst

Afmetingen verpakking (B×D×H) 712×365×200 mm

Nettogewicht ca. 6 kg

Brutogewicht ca. 8 kg

Diensten

Artikelnummer voor afstelling op
de opstelplaats 961-249

Artikelnummer voor DAKKS-
kalibratie 963-129

Artikelnummer voor
conformiteitscertificaat 969-517