

# KERN EW 6200-2NM

De klassieker met het robuuste stemvork-meetsysteem

# KERN



## Categorie

|                  |                         |
|------------------|-------------------------|
| Merk             | KERN                    |
| Productcategorie | Laboratoriumweegschalen |
| Productgroep     | Precisieweegschalen     |

## Meetsysteem

|                                      |   |
|--------------------------------------|---|
| Af leesbaarheid [d]                  | 0,01 g  |
| Weegbereik [Max]                     | 6200 g  |
| Excentrische belasting bij 1/3 [Max] | 0,03 g  |
| USP Peso mínimo (k = 2, U = 0.1%)    | 20 g  |
| Reproducibilidad                     | 0,01 g  |
| Linearisatie                         | ± 0,03 g  |
| Weegsysteem                          | Stemvork  |
| Resolutie                            | 620.000   |
| Eenheden                             | g dwt tl (Tw) tl (HK) ozt tl (Singap, Malays) ct mo lb oz tol |
| Vooraf ingestelde eenheid            | g   |
| Inslingertijd                        | 3 s   |
| Opwarmtijd                           | 4 h   |
| Justermogelijkheden                  | Justering met extern gewicht                                  |
| Aanbevolen justergewicht             | 5 kg (E2)   |

## Approval

|          |   |
|----------|---|
| CE-teken | ✓ |
|----------|---|

## Scherm

|                               |           |
|-------------------------------|-----------|
| Scherm cijferhoogte           | 17 mm     |
| Scherm achtergrondverlichting | ✓         |
| Scherm grootte                | 109×22 mm |

Talen voor gebruikersinterfaces      Symbolische taal

## Ontwerp

|  |               |
|--|---------------|
| Afmetingen behuizing (B×D×H)           | 190×275×75 mm |
| Afmetingen compleet gemonteerd (B×D×H) | 190×275×90 mm |
| Afmetingen weegoppervlak (B×D)         | 180×160 mm    |
| Materiaal behuizing                    | kunststof     |
| Materiaal weegoppervlak                | edelstaal     |
| Stelschroeven verstelbaar              | ✓             |

## Functies

|   |                            |
|---|----------------------------|
| Aantal toetsen voor bediening                   | 5                          |
| Auto-Off interval(len) in batterij/accu bedrijf | 3 min                      |
| Capaciteitsaanduiding                           | ✓                          |
| Tarreefunctie                                   | handmatig (meerdere keren) |
| Percentage bepalen                              | ✓                          |
| Telfunctie                                      | ✓                          |
| Tolerantie wegen                                | ✓                          |
| Tolerantie wegen - signaal type                 | visueel                    |
| Wegingen onder het weegplateau                  | Oogje (optionele)          |
| Interfaces                                      | RS-232 standaard           |

## Tellen

|   |                 |
|---|-----------------|
| Kleinste stukgewicht bij het tellen van het aantal stuks                                | 10 mg           |
| Kleinste stukgewicht bij het tellen van het aantal stuks - onder normale omstandigheden | 100 mg          |
| Mogelijke referentiehoeveelheid   | 10, 30, 50, 100 |
| Tellingsresolutie (Laboratoriumomstandigheden)  | 620.000         |

## Stroomvoorziening

|  |                         |
|--|-------------------------|
| Ingangsspanning voedingsadapter / stroom [Max]                             | 220 V - 240 V AC, 50 Hz |
| Ingangsspanning voedingsadapter / stroom [Max]                             | 12 V, 1 A               |
| Plug-in voedingseenheid type   | Stekkeradapter          |
| Bijgeleverde plug-in voedingseenheid                                       | Voedingseenheid         |
| Plug-in voedingseenheid / adapter voor landen - bij de levering inbegrepen | EURO UK US CH           |
| Plug-in voedingseenheid / adapter voor landen - optioneel                  | EURO UK US CH           |
| Accu optioneel   | Accu optioneel          |

# KERN EW 6200-2NM



De klassieker met het robuuste stemvork-meetsysteem

|   |        |
|---|--------|
| Accu  | EG-A06 |
| Accu oplaadtijd                                   | 12 h   |
| Accu bedrijfsduur - met achtergrondverlichting    | 12 h   |
| Accu bedrijfsduur - zonder achtergrondverlichting | 32 h   |

## Milieuomstandigheden

|                                 |       |
|---------------------------------|-------|
| Luchtvochtigheid omgeving [Max] | 80 %  |
| Omgevingstemperatuur [Min]      | 10 °C |
| Omgevingstemperatuur [Max]      | 30 °C |

## Verpakking & verzending

|                               |                |
|-------------------------------|----------------|
| Afreesbaarheid kracht [d] (N) | 1 d            |
| Verzendmethode                | Pakketdienst   |
| Afmetingen verpakking (B×D×H) | 410×330×230 mm |
| Nettogewicht ca.              | 3,0 kg         |
| Brutogewicht ca.              | 4,2 kg         |

## Diensten

|   |         |
|---|---------|
| Artikelnummer voor DAkKS-kalibratie         | 963-104 |
| Artikelnummer voor conformiteitscertificaat | 969-517 |

## Piktogramme

### STANDARD



### OPTION

