

KERN EWJ 3000-2

KERN

Hoogwaardige precisieweegschaal met geïntegreerde, automatische justering



Categorie

Merk	KERN
Productcategorie	Laboratoriumweegschalen
Productgroep	Precisieweegschalen

Meetsysteem

Af leesbaarheid [d]	0,01 g
Weegbereik [Max]	3000 g
Excentrische belasting bij 1/3 [Max]	0,05 g
USP Peso mínimo (k = 2, U = 0.1%)	40 g
Reproducibilidad	0,02 g
Linearisatie	± 0,05 g
Weegsysteem	Rekmeetstrip
Resolutie	300.000
Eenheden	g dwt tl (Tw) tl (HK) ozt tl (Singap, Malays) ct mo lb oz
Vooraf ingestelde eenheid	g
Inslingertijd	3 s
Opwarmtijd	120 min
Justermogelijkheden	Justering met intern gewicht (automatisch)
Weegcel type	aluminium IP65 met siliconen coating
Automatisch afstelmechanisme - Standaard tijdsinterval	2 h

Approval

CE-teken	✓
----------	---

Scherm

Scherm cijferhoogte	16,5 mm
Scherm achtergrondverlichting	LED wit

Ontwerp

Afmetingen behuizing (B×D×H)	220×315×105 mm
Afmetingen weegoppervlak (Ø)	135 mm
Materiaal behuizing	kunststof
Materiaal displaybehuizing	Kunststoffen
Materiaal weegoppervlak	edelstaal
Materiaal meetcel(len)	aluminium
Stelschroeven verstelbaar	✓
Transportbeveiliging - aanhaalmoment	0,1 Nm

Functies

Aantal toetsen voor bediening	7
Capaciteitsaanduiding	✓
Tarreefunctie	handmatig (meerdere keren)
Percentage bepalen	✓
Telfunctie	✓
Interfaces	RS-232 standaard USB-Device
Bescherming IP - scherm	geen IP-beveiliging
Bescherming IP - meetcel	IP65

Tellen

Kleinste stukgewicht bij het tellen van het aantal stuks	20 mg
Kleinste stukgewicht bij het tellen van het aantal stuks - onder normale omstandigheden	200 mg
Mogelijke referentiehoeveelheid	10, 20, 50, 100, 200
Tellingsresolutie (Laboratoriumomstandigheden)	150.000

Stroomvoorziening

Ingangsspanning voedingsadapter / stroom [Max]	100 V - 240 V, 50 / 60 Hz
Ingangsspanning voedingsadapter / stroom [Max]	12 V DC, 2500 mA
Plug-in voedingseenheid type	Stekkeradapter
Bijgeleverde plug-in voedingseenheid	Voedingseenheid
Plug-in voedingseenheid / adapter voor landen - bij de levering	EURO UK US CH inbegrepen

KERN EWJ 3000-2



Hoogwaardige precisieweegschaal met geïntegreerde, automatische justering

Plug-in voedingseenheid / adapter voor landen - optioneel EURO UK US CH

Accu optioneel Accu optioneel - intern

Accu PFB-A06

Accu oplaadtijd 12 h

Accu bedrijfsduur - met achtergrondverlichting 10 h

Accu bedrijfsduur - zonder achtergrondverlichting 20 h

Milieuomstandigheden

Luchtvochtigheid omgeving [Max] 80 %

Omgevingstemperatuur [Min] 15 °C

Omgevingstemperatuur [Max] 35 °C

Verpakking & verzending

Afreesbaarheid kracht [d] (N) 1 d

Verzendmethode Pakketdienst

Afmetingen verpakking (B×D×H) 390×280×270 mm

Nettogewicht ca. 3,0 kg

Brutogewicht ca. 4,2 kg

Diensten

Artikelnummer voor DAkkS-kalibratie 963-127

Artikelnummer voor conformiteitscertificaat 969-517

Piktogramme

STANDARD



OPTION

