

KERN EWJ 6000-1M

KERN

Hoogwaardige precisieweegschaal met geïntegreerde, automatische justering en ijkgoedkeuring [M]



Conformiteitsbeoordeling af fabriek mogelijk	✓
Modelgoedkeuring voor conformiteitsbeoordeling	✓
Nauwkeurigheidsklasse	II
IJkeenheid [e]	1 g

Schermb

Schermb cijferhoogte	16,5 mm
Schermb achtergrondverlichting	LED wit

Ontwerp

Afmetingen behuizing (B×D×H)	215×330×105 mm
Afmetingen weegoppervlak (B×D)	155×145 mm
Materiaal behuizing	kunststof
Materiaal weegoppervlak	edelstaal
Materiaal meetcel(len)	aluminium
Stelschroeven verstelbaar	✓
Transportbeveiliging - aanhaalmoment	0,1 Nm

Functies

Aantal toetsen voor bediening	7
Capaciteitsaanduiding	✓
Tarreerfunctie	handmatig (meerdere keren)
Percentage bepalen	✓
Telfunctie	✓
Interfaces	RS-232 standaard USB-Device
Bescherming IP - scherm	geen IP-beveiliging
Bescherming IP - meetcel	IP65

Tellen

Kleinste stukgewicht bij het tellen van het aantal stuks	100 mg
Kleinste stukgewicht bij het tellen van het aantal stuks - onder normale omstandigheden	1 g
Tel-referentiegewicht invoerbaar	✓
Mogelijke referentiehoeveelheid	10, 20, 50, 100, 200
Tellingsresolutie (Laboratoriumomstandigheden)	60.000

Stroomvoorziening

Ingangsspanning voedingsadapter / stroom [Max]	100 V - 240 V, 50 / 60 Hz
--	---------------------------

Categorie

Merk	KERN
Productcategorie	Laboratoriumweegschalen
Productgroep	Precisieweegschalen

Meetsysteem

Afreesbaarheid [d]	0,1 g
Weegbereik [Max]	6000 g
Excentrische belasting bij 1/3 [Max]	0,3 g
Minimumgewicht [Min]	5 g
USP Peso mínimo (k = 2, U = 0.1%)	200 g
Reproducibilidad	0,1 g
Linearisatie	± 0,3 g
Weegsysteem	Rekmeetstrip
Resolutie	60.000
Tarrabereik	5999,9 g
Eenheden	g
Eenheden (indien de eenheid wordt beoordeeld op conformiteit)	g
Vooraf ingestelde eenheid	g
Inslingertijd	3 s
Opwarmtijd	120 min
Justermogelijkheden	Justering met intern gewicht (automatisch)
Aanbevolen justergewicht	6 kg (F1)
Weegcel type	aluminium IP65 met siliconen coating
Automatisch afstelmechanisme - Standaard tijdsinterval	2 h

Approval

CE-teken ✓

KERN EWJ 6000-1M



Hoogwaardige precisieweegschaal met geïntegreerde, automatische justering en ijkgoedkeuring [M]

Ingangsspanning voedingsadapter / stroom [Max]	12 V DC, 2500 mA
Plug-in voedingseenheid type	Stekkeradapter
Bijgeleverde plug-in voedingseenheid	Voedingseenheid
Plug-in voedingseenheid / adapter voor landen - bij de levering inbegrepen	EURO UK US CH
Plug-in voedingseenheid / adapter voor landen - optioneel	EURO AUS UK US CH
Accu optioneel	Accu optioneel - intern
Accu	PFB-A06
Accu oplaadtijd	12 h
Accu bedrijfsduur - met achtergrondverlichting	10 h
Accu bedrijfsduur - zonder achtergrondverlichting	20 h

Milieuomstandigheden

Luchtvochtigheid omgeving [Max]	80 %
Omgevingstemperatuur [Min]	15 °C
Omgevingstemperatuur [Max]	30 °C

Verpakking & verzending


Afreesbaarheid kracht [d] (N)	1 d
Verzendmethode	Pakketdienst
Afmetingen verpakking (B×D×H)	390×285×270 mm
Nettogewicht ca.	3,4 kg
Brutogewicht ca.	4,4 kg

Diensten

Artikelnummer voor conformiteitsbeoordeling (ijking)	965-217
Artikelnummer voor DAkKS-kalibratie	963-128
Artikelnummer voor conformiteitscertificaat	969-517

Piktogramme

STANDARD



OPTION



FACTORY

