


KERN EWJ 6000-2

KERN

Balance de précision de qualité supérieure avec ajustage automatique interne, homologation en option



Catégorie

Marque	KERN
Catégorie de produits	Balance de laboratoire
Groupe de produit	Balance de précision
Famille de produits	EWJ

Système de mesure

Type de construction de la balance	Balance à une plage
Système de pesée	Jauge de contrainte
Portée [Max]	6000 g
Lecture [d]	0,01 g
Résolution	600.000
Linéarité	± 0,05 g
Reproductibilité	0,03 g
Unité prééglée	g

Unités de mesure	g
	gn
	dwt
	tl (Tw)
	tl (HK)
	ozt
	tl (Singap, Malays)
	ct
	mo
	lb
	oz
	ffa
	m

Possibilités d'ajustage	Ajustement avec poids interne (automatique)
Poids de réglage recommandé	6 kg (E2)
Points d'ajustage possibles	2 kg; 4 kg; 6 kg
Ajustage automatique - Intervalle de temps standard	2 h

Temps de stabilisation	6 s
Temps de préchauffage	4 h
Charge excentrée à 1/3 [Max]	0,04 g
Fluage maximal (15 minutes)	100 mg
Fluage maximal (30 minutes)	200 mg
Cellule de pesée type de construction	aluminium IP65 revêtement silicone

Homologation

Sigle CE	✓
----------	---

Écran

Écran type	LCD
Écran taille	129 x 27
Écran rétroéclairage	LED blanc
Écran hauteur de chiffres	21 mm
Langues de l'interface utilisateur	Anglais Langage symbolique

Forme de construction

Dimensions boîtier (L×P×H)	340×220×105 mm
Matériau boîtier	plastique
Matériau plateau de pesée	inox
Matériau plateforme	Acier inoxydable
Dimensions surface de pesée (L×P)	155×145 mm
Matériau capteur(s) de charge	aluminium
Vis de nivellement réglables	✓

Fonctions

Nombre de touches pour l'utilisation	7
	5 min
	2 min
Auto-Off intervalle(s) en fonctionnement sur piles/batteries	1 min
	30 min
	60 min
	30 sec
Indication de capacité	✓
Fonction PreTare	✓
Fonction de tare	manuellement (plusieurs fois)
Fonction Hold	✓
Détermination de pourcentage	✓
Fonction comptage	✓
Pesée de tolérance	✓
Pesée de tolérance - type de signal	acoustique optique

KERN EWJ 6000-2



Balance de précision de qualité supérieure avec ajustage automatique interne, homologation en option

Fonction de calcul de la valeur moyenne en cas de conditions de pesée instables ✓

Niveau de formule / de sommation Rez A (Netto-Total)

Interfaces RS-232 de série
Bluetooth BTC (v2.0) (en option, factory)
Bluetooth BLE (v4.0) (en option, factory)
USB-Device

Protection IP - écran non protection IP

Protection IP - capteur de charge IP65

Comptage

Poids minimale par pièce au comptage (laboratoire) 10 mg

Poids minimale par pièce au comptage (normal) 100 mg

Possibilité de saisir le poids de comptage de référence ✓

Quantité de référence 5, 10, 20, 50, free, Input

Résolution de comptage (Conditions de laboratoire) 600.000

Alimentation en énergie

Tension d'entrée bloc d'alimentation / électricité [Max] 100 V - 240 V, 50 / 60 Hz

Tension d'entrée bloc d'alimentation / courant [Max] 12 V, 500 mA

Bloc d'alimentation type Bloc d'alimentation

Alimentation fourni Unité d'alimentation électrique

Bloc d'alimentation / adaptateur pour les pays - compris dans la livraison EURO
UK
US
CH

Bloc d'alimentation / adaptateur pour les pays - en option EURO
AUS
UK
US
CH

Batterie en option Batterie en option - interne

Batterie temps de chargement 6,5 h

Batterie autonomie - avec rétroéclairage 32 h

Batterie autonomie - sans rétroéclairage 57 h

Type de pile/accu Pb

Connexion de la batterie Connecteur de baignoire 2 pôles

Conditions environnementales

Humidité atmosphérique [Max] 80 %

Température ambiante [Min] 15 °C

Température ambiante [Max] 30 °C

Emballage & expédition

Lecture force [d] (N) 1 d

Dimensions emballage (L×P×H) 420×300×280 mm

Poids net 3,15 kg

Mode de livraison Service de colis

Poids net env. 3,2 kg

Poids brut env. 4,6 kg

Poids d'expédition 7,1 kg


Services

Numéro d'article pour étalonnage DAkkS 963-104

Numéro d'article pour certificat de conformité 969-517

Pictogrammes

STANDARD



OPTION

