

# KERN FCB 24K2

# KERN

Tafelweegschaal met tweede display aan de achterzijde van de weegschaal



Afmetingen weegplateau (BxDxH)	252x228x12,5 mm
Afmetingen weegoppervlak (BxD)	253x228 mm
Materiaal behuizing	kunststof
Materiaal weegoppervlak	edelstaal

## Functies

Aantal toetsen voor bediening	5
Auto-Off interval(len) in batterij/accu bedrijf	3 min off
Tarreefunctie	handmatig (meerdere keren)
Percentage bepalen	✓
Telfunctie	✓
Functie voor middeling onder onstabiele weegomstandigheden	✓
Recept/samenstellingsniveau	Rez A (Netto-totaal)
Wegingen onder het weegplateau	Geen
Interfaces	RS-232 standaard

## Tellen

Kleinste stukgewicht bij het tellen van het aantal stuks	4 g
Kleinste stukgewicht bij het tellen van het aantal stuks - onder normale omstandigheden	40 g
Mogelijke referentiehoeveelheid	5, 10, 20, 25, 50
Tellingsresolutie (Laboratoriumomstandigheden)	6.000

## Stroomvoorziening

Ingangsspanning voedingsadapter / stroom [Max]	220 V - 240 V AC, 50 Hz
Ingangsspanning voedingsadapter / stroom [Max]	9 V, 300 mA
Plug-in voedingseenheid type	Stekkeradapter
Bijgeleverde plug-in voedingseenheid	Voedingseenheid
Plug-in voedingseenheid / adapter voor landen - bij de levering inbegrepen	EURO UK US CH
Plug-in voedingseenheid / adapter voor landen - optioneel	EURO UK US CH
Accu optioneel	Accu optioneel
Accu	FCB-A01
Accu oplaadtijd	10 h
Accu bedrijfsduur - met achtergrondverlichting	5 h
Accu bedrijfsduur - zonder achtergrondverlichting	10 h

## Categorie

Merk	KERN
Productcategorie	Industrieweegschalen
Productgroep	Tafelweegschalen

## Meetsysteem

Afreesbaarheid [d]	2 g
Weegbereik [Max]	24000 g
Excentrische belasting bij 1/3 [Max]	10 g
Reproducibilidad	2 g
Linearisatie	± 6 g
Weegsysteem	Rekmeetstrip
Resolutie	12.000
Eenheden	kg g dwt tl (Tw) tl (HK) ozt mo lb oz ffa tol
Vooraf ingestelde eenheid	kg
Inslingertijd	3 s
Opwarmtijd	30 min
Justermogelijkheden	Justering met extern gewicht
Aanbevolen justergewicht	20 kg (M1)
Mogelijke aanpassingspunten	10 kg; 15 kg; 20 kg

## Approval

CE-teken	✓
----------	---

## Scherm

Scherm cijferhoogte	25 mm
---------------------	-------

## Ontwerp

Afmetingen behuizing (BxDxH)	270x323x110 mm
------------------------------	----------------

# KERN FCB 24K2



Tafelweegschaal met tweede display aan de achterzijde van de weegschaal

Batterij	9 V Block
Batterij oplaadtijd	12 h


Milieuomstandigheden	
Luchtvochtigheid omgeving [Max]	80 %
Omgevingstemperatuur [Min]	5 °C
Omgevingstemperatuur [Max]	35 °C

Verpakking & verzending	
Afreesbaarheid kracht [d] (N)	1 d
Verzendmethode	Pakketdienst
Afmetingen verpakking (B×D×H)	330×400×190 mm
Nettogewicht ca.	2,6 kg
Brutogewicht ca.	3,6 kg

Diensten	
Artikelnummer voor afstelling op de opstelplaats	961-248
Artikelnummer voor DAkkS-kalibratie	963-128
Artikelnummer voor conformiteitscertificaat	969-517

## Piktogramme

### STANDARD



### OPTION

