

# KERN FCB 30K-4

Tafelweegschaal KERN FCB 30K-4

# KERN



## Categorie

Merk	KERN
Productcategorie	Industrieweegschalen
Productgroep	Tafelweegschalen

## Meetsysteem

Afreesbaarheid [d]	0,2 g
Weegbereik [Max]	30 kg
Excentrische belasting bij 1/3 [Max]	0,001 kg
Reproducibilidad	0,0002 kg
Linearisatie	± 0,0006 kg
Weegstelsysteem	Rekmeetstrip
Resolutie	150.000
Eenheden	kg g gn dwt ct lb oz ffa
Vooraf ingestelde eenheid	kg
Inslingertijd	2 s
Opwarmtijd	120 min
Justermogelijkheden	Justering met extern gewicht
Aanbevolen justergewicht	20 kg (F1); 10 kg (F1)

## Approval

CE-teken	✓
----------	---

## Scherm

Scherm cijferhoogte	24 mm
Scherm achtergrondverlichting	✓
Scherm grootte	120×38 mm
Talen voor gebruikersinterfaces	Symbolische taal

## Ontwerp

Afmetingen afleesinrichting (B×D×H)	322,6×267,2×103,2 mm
Afmetingen behuizing (B×D×H)	322,6×267,2×90,7 mm
Afmetingen weegplateau (B×D×H)	253,4×228×12,5 mm
Afmetingen compleet gemonteerd (B×D×H)	322,6×267,2×103,2 mm
Afmetingen weegoppervlak (B×D)	252×225 mm
Materiaal behuizing	kunststof
Materiaal displaybehuizing	Kunststoffen
Materiaal weegoppervlak	edelstaal
Materiaal plateau	Edelstaal
Materiaal meetcel(len)	aluminium
Stelschroeven verstelbaar	✓

## Functies

Aantal toetsen voor bediening	6
Auto-Off interval(len) in netbedrijf	off
Auto-Off interval(len) in batterij/accu bedrijf	selecteerbaar
Capaciteitsaanduiding	✓
Tarreefunctie	handmatig (eenmaal en verschillende keren)
Percentage bepalen	✓
Telfunctie	✓
Tolerantie wegen	✓
Tolerantie wegen - signaal type	akoestisch visueel
Functie voor middeling onder onstabiele weegomstandigheden	✓
Recept/samenstellingsniveau	Sum A
Totale geheugenfunctie	✓
Wegingen onder het weegplateau	Geen

Interfaces	RS-232 (optioneel) Ethernet (optionele) Bluetooth BLE (v4.0) (optionele) USB-Device (optionele) KUP WiFi (optionele)
------------	---

Bescherming IP - complete unit	-
Bescherming IP - scherm	geen IP-beveiliging
Bescherming IP - meetcel	IP65
Bescherming IP - plateau	geen IP-beveiliging

## Tellen

Kleinste stukgewicht bij het tellen van het aantal stuks	200 mg
Kleinste stukgewicht bij het tellen van het aantal stuks - onder normale omstandigheden	2 g

# KERN FCB 30K-4



Tafelweegschaal KERN FCB 30K-4

Tel-referentiegewicht invoerbaar	✓
Mogelijke referentiehoeveelheid	10, 20, 50, 100, n (willekeurig aantal stukken)
Tellingsresolutie (Laboratoriumomstandigheden)	150.000

## Stroomvoorziening

Ingangsspanning voedingsadapter / stroom [Max]	100 - 240 V 50/60 Hz 0.5 A
Ingangsspanning voedingsadapter / stroom [Max]	6 V, 1 A
Plug-in voedingseenheid type	Stekkeradapter
Bijgeleverde plug-in voedingseenheid	Voedingseenheid
Plug-in voedingseenheid / adapter voor landen - bij de levering inbegrepen	EURO UK US CH
Plug-in voedingseenheid / adapter voor landen - optioneel	EURO UK US CH
Accu oplaadtijd	12 h
Accu bedrijfsduur - met achtergrondverlichting	40 h
Accu bedrijfsduur - zonder achtergrondverlichting	90 h
Batterij	geen batterij
Batterij oplaadtijd	12 h

## Milieuomstandigheden

Luchtvochtigheid omgeving [Min]	0 %
Luchtvochtigheid omgeving [Max]	80 %
Omgevingstemperatuur [Min]	0 °C
Omgevingstemperatuur [Max]	40 °C

## Verpakking & verzending


Afreesbaarheid kracht [d] (N)	1 d
Verzendmethode	Pakketdienst
Afmetingen verpakking (B×D×H)	395×335×210 mm
Nettogewicht ca.	3,4 kg
Brutogewicht ca.	4,2 kg
Verzendgewicht	7,1 kg

## Diensten

Artikelnummer voor DAkKS- kalibratie	963-128
Artikelnummer voor conformiteitscertificaat	969-517

## Piktogramme

### STANDARD



### OPTION

