

# KERN FCB 3K0.1

# KERN

Tafelweegschaal met tweede display aan de achterzijde van de weegschaal



| Categorie        |                      |
|------------------|----------------------|
| Merk             | KERN                 |
| Productcategorie | Industrieweegschalen |
| Productgroep     | Tafelweegschalen     |

| Meetsysteem                          |              |
|--------------------------------------|--------------|
| Af leesbaarheid [d]                  | 0,1 g        |
| Weegbereik [Max]                     | 3000 g       |
| Excentrische belasting bij 1/3 [Max] | 0,5 g        |
| Reproducibilidad                     | 0,1 g        |
| Linearisatie                         | ± 0,3 g      |
| Weegstelsysteem                      | Rekmeetstrip |
| Resolutie                            | 30.000       |
| Tarrabereik                          | 3000 g       |

|                             |                                                  |
|-----------------------------|--------------------------------------------------|
| Eenheden                    | kg g dwt tl (Tw) tl (HK)<br>ozt mo lb oz ffa tol |
| Vooraf ingestelde eenheid   | g                                                |
| Inslingertijd               | 3 s                                              |
| Opwarmtijd                  | 120 min                                          |
| Justermogelijkheden         | Justering met extern gewicht                     |
| Aanbevolen justergewicht    | 2 kg (M1); 1 kg (M1)                             |
| Mogelijke aanpassingspunten | 1 kg; 2 kg; 3 kg                                 |

| Approval |   |
|----------|---|
| CE-teken | ✓ |

| Scherm              |       |
|---------------------|-------|
| Scherm cijferhoogte | 25 mm |

| Ontwerp                        |                 |
|--------------------------------|-----------------|
| Afmetingen behuizing (B×D×H)   | 270×323×110 mm  |
| Afmetingen weegplateau (B×D×H) | 252×228×12,5 mm |
| Afmetingen weegoppervlak (B×D) | 253×228 mm      |
| Materiaal behuizing            | kunststof       |
| Materiaal weegoppervlak        | edelstaal       |

| Functies                                                   |                            |
|------------------------------------------------------------|----------------------------|
| Aantal toetsen voor bediening                              | 5                          |
| Auto-Off interval(len) in batterij/accu bedrijf            | 3 min off                  |
| Tarreefunctie                                              | handmatig (meerdere keren) |
| Percentage bepalen                                         | ✓                          |
| Telfunctie                                                 | ✓                          |
| Functie voor middeling onder onstabiele weegomstandigheden | ✓                          |
| Recept/samenstellingsniveau                                | Rez A (Netto-totaal)       |
| Wegingen onder het weegplateau                             | Geen                       |
| Interfaces                                                 | RS-232 standaard           |

| Tellen                                                                                  |                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| Kleinste stukgewicht bij het tellen van het aantal stuks                                | 200 mg            |
| Kleinste stukgewicht bij het tellen van het aantal stuks - onder normale omstandigheden | 2 g               |
| Mogelijke referentiehoeveelheid                                                         | 5, 10, 20, 25, 50 |
| Tellingsresolutie (Laboratoriumomstandigheden)                                          | 15.000            |

| Stroomvoorziening                                                          |                         |
|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| Ingangsspanning voedingsadapter / stroom [Max]                             | 220 V - 240 V AC, 50 Hz |
| Ingangsspanning voedingsadapter / stroom [Max]                             | 9 V, 300 mA             |
| Plug-in voedingseenheid type                                               | Stekkeradapter          |
| Bijgeleverde plug-in voedingseenheid                                       | Voedingseenheid         |
| Plug-in voedingseenheid / adapter voor landen - bij de levering inbegrepen | EURO UK US CH           |
| Plug-in voedingseenheid / adapter voor landen - optioneel                  | EURO UK US CH           |
| Accu optioneel                                                             | Accu optioneel          |
| Accu                                                                       | FCB-A01                 |
| Accu oplaadtijd                                                            | 10 h                    |
| Accu bedrijfsduur - met achtergrondverlichting                             | 5 h                     |

# KERN FCB 3K0.1



Tafelweegschaal met tweede display aan de achterzijde van de weegschaal

|                                                   |           |
|---------------------------------------------------|-----------|
| Accu bedrijfsduur - zonder achtergrondverlichting | 10 h      |
| Batterij                                          | 9 V Block |
| Batterij oplaadtijd                               | 12 h      |

## Milieuomstandigheden

|                                 |       |
|---------------------------------|-------|
| Luchtvochtigheid omgeving [Max] | 80 %  |
| Omgevingstemperatuur [Min]      | 5 °C  |
| Omgevingstemperatuur [Max]      | 35 °C |

## Verpakking & verzending

|                               |                |
|-------------------------------|----------------|
| Afreesbaarheid kracht [d] (N) | 1 d            |
| Verzendmethode                | Pakketdienst   |
| Afmetingen verpakking (B×D×H) | 400×340×190 mm |
| Nettogewicht ca.              | 2,6 kg         |
| Brutogewicht ca.              | 3,4 kg         |

## Diensten

|                                                  |         |
|--------------------------------------------------|---------|
| Artikelnummer voor afstelling op de opstelplaats | 961-247 |
| Artikelnummer voor DAkkS-kalibratie              | 963-127 |
| Artikelnummer voor conformiteitscertificaat      | 969-517 |

## Piktogramme

### STANDARD



### OPTION

