

KERN FCD 30K-2

KERN

Balance de table sur batterie intégrée pour une autonomie maximale et une connexion pratique à l'imprimante



Catégorie	
Marque	KERN
Catégorie de produit	Balances d'industrie
Groupe de produit	Balances de table

Système de mesure	
Lecture [d]	1 g
Portée [Max]	30000 g
Charge excentrée à 1/3 [Max]	50 g
Reproductibilité	10 g
Linéarité	± 30 g
Système de pesée	Jauge de contrainte
Résolution	30.000
Unités de mesure	kg g lb PCS % lb:oz
Unité pré-réglée	kg
Temps de stabilisation	3 s
Temps de préchauffage	120 min
Possibilités d'ajustage	Ajustement avec poids externe
Poids de réglage recommandé	30 kg (M2)
Points d'ajustage possibles	30 kg

Homologation	
Sigle CE	✓

Écran	
Écran hauteur de chiffres	25 mm
Écran rétroéclairage	blanc
Écran taille	145×25 mm
Langues de l'interface utilisateur	Langage symbolique

Forme de construction	
Dimensions boîtier (L×P×H)	340×320×110 mm
Dimensions plateforme de pesée (L×P×H)	300×230×12,5 mm
Dimensions surface de pesée (L×P)	230×300 mm
Matériau boîtier	plastique
Matériau plateau de pesée	inox
Vis de nivellement réglables	✓

Fonctions	
Nombre de touches pour l'utilisation	2
Fonction de tare	manuellement (plusieurs fois)
Fonction comptage	✓
Pesée de tolérance	✓
Interfaces	RS-232 de série

Comptage	
Poids minimale par pièce au comptage (laboratoire)	5 g
Poids minimale par pièce au comptage (normal)	50 g
Résolution de comptage (Conditions de laboratoire)	6.000

Alimentation en énergie	
Tension d'entrée bloc d'alimentation / électricité [Max]	100 V - 240 V, 50 / 60 Hz
Tension d'entrée bloc d'alimentation / courant [Max]	5 V, 1 A
Bloc d'alimentation type	Bloc d'alimentation
Bloc d'alimentation fourni	Batteries et alimentation électrique
Bloc d'alimentation / adaptateur pour les pays - compris dans la livraison	EURO UK
Bloc d'alimentation / adaptateur pour les pays - en option	EURO UK CH
Batterie autonomie - avec rétroéclairage	30 h
Batterie autonomie - sans rétroéclairage	50 h

Conditions environnementales	
Humidité atmosphérique [Max]	80 %
Température ambiante [Min]	0 °C
Température ambiante [Max]	40 °C

KERN FCD 30K-2



Balance de table sur batterie intégrée pour une autonomie maximale et une connexion pratique à l'imprimante

Emballage & expédition


Lecture force [d] (N)	1 d
Mode de livraison	Service de colis
Dimensions emballage (L×P×H)	415×375×185 mm
Poids net env.	3,2 kg
Poids brut env.	4,0 kg
Numéro ONU (matières dangereuses)	3481

Services

Numéro d'article pour ajustage sur le lieu d'installation	961-248
Numéro d'article pour étalonnage DAkkS	963-128

Piktogramme

STANDARD



OPTION

DAkkS