

KERN FCE 6K2N

Instapmodel tafelweegschaal - mobiel, handzaam, licht

KERN



Afmetingen weegoppervlak (BxD) 253x228 mm

Materiaal behuizing kunststof

Materiaal weegoppervlak kunststof

Functies

Aantal toetsen voor bediening 2

Auto-Off interval(len) in batterij/
accu bedrijf 3 min

Tarreefunctie handmatig (meerdere
keren)

Wegingen onder het weegplateau Geen

Stroomvoorziening

Ingangsspanning
voedingsadapter / stroom [Max] 220 V - 240 V AC, 50 Hz

Ingangsspanning
voedingsadapter / stroom [Max] 9 V, 300 mA

Plug-in voedingseenheid type Stekkeradapter

Bijgeleverde plug-in
voedingseenheid Voedingseenheid

Plug-in voedingseenheid / adapter
voor landen - bij de levering
inbegrepen EURO UK US CH

Accu optioneel Accu optioneel

Accu FCB-A01

Accu oplaadtijd 10 h

Accu bedrijfsduur - zonder
achtergrondverlichting 20 h

Batterij 9 V Block

Batterij oplaadtijd 12 h

Milieuomstandigheden

Luchtvochtigheid omgeving [Max] 80 %

Omgevingstemperatuur [Min] 5 °C

Omgevingstemperatuur [Max] 35 °C

Verpakking & verzending

Afreesbaarheid kracht [d] (N) 1 d

Verzendmethode Pakketdienst

Afmetingen verpakking (BxDxH) 340x400x190 mm

Nettogewicht ca. 2,4 kg

Brutogewicht ca. 3,0 kg

Diensten

Artikelnummer voor afstelling op
de opstelplaats 961-248

Artikelnummer voor DAkS-
kalibratie 963-128

Categorie

Merk	KERN
Productcategorie	Industrieweegschalen
Productgroep	Tafelweegschalen

Meetsysteem

Afreesbaarheid [d]	2 g
Weegbereik [Max]	6000 g
Excentrische belasting bij 1/3 [Max]	10 g
Reproducibilidad	2 g
Linearisatie	± 4 g
Weegsysteem	Rekmeetstrip
Resolutie	3.000
Eenheden	g
Vooraf ingestelde eenheid	g
Inslingertijd	3 s
Opwarmtijd	10 min
Justermogelijkheden	Justering met extern gewicht
Aanbevolen justergewicht	6 kg (M2)
Mogelijke aanpassingspunten	6 kg

Approval

CE-teken ✓

Scherm

Scherm cijferhoogte 25 mm

Ontwerp

Afmetingen behuizing (BxDxH) 270x323x110 mm

Afmetingen weegplateau (BxDxH) 252x228x12,5 mm

KERN FCE 6K2N



Instapmodel tafelweegschaal - mobiel, handzaam, licht

Artikelnummer voor
conformiteitscertificaat 969-517

Piktogramme

STANDARD



OPTION

