

KERN FES 62K-4D

KERN

Hoog belastbare precisieweegschaal met wachtwoordbeveiligd gebruikersbeheer



Scherm grootte	172×58 mm
Talen voor gebruikersinterfaces	Engels

Ontwerp

Afmetingen afleesinrichting (B×D×H)	290×180×60 mm
Afmetingen behuizing (B×D×H)	350×520×170 mm
Afmetingen weegplateau (B×D×H)	400×350×150 mm
Afmetingen weegoppervlak (B×D)	350×400 mm
Materiaal behuizing	edelstaal, gietijzer
Materiaal displaybehuizing	Edelstaal
Materiaal weegoppervlak	edelstaal
Materiaal plateau	Edelstaal
Wandhouder	✓
Afleesinrichting kabellengte	1 m
Stelschroeven verstelbaar	✓

Functies

Aantal toetsen voor bediening	9
Capaciteitsaanduiding	✓
PreTare-functie	✓
Tarreefunctie	handmatig (meerdere keren)
Percentage bepalen	✓
Telfunctie	✓
Tolerantie wegen	✓
Wegingen onder het weegplateau	Haak (optionele)
Interfaces	Digital I/O (optionele, factory) RS-232 standaard - 2x
Bescherming IP - complete unit	IP65
Bescherming IP - scherm	IP65
Bescherming IP - meetcel	IP65
Bescherming IP - plateau	IP65

Tellen

Kleinste stukgewicht bij het tellen van het aantal stuks	100 mg
Kleinste stukgewicht bij het tellen van het aantal stuks - onder normale omstandigheden	1 g
Mogelijke referentiehoeveelheid	5, 10, 30, 50, 100, n (willekeurig aantal stukken)
Tellingsresolutie (Laboratoriumomstandigheden)	620.000

Categorie

Merk	KERN
Productcategorie	Laboratoriumweegschalen
Productgroep	Precisieweegschalen

Meetsysteem

Afleesbaarheid [d]	0,1 g; 1 g
Weegbereik [Max]	6200 g; 62000 g
Excentrische belasting bij 1/3 [Max]	0,3 g; 3 g
Reproducibilidad	0,1 g; 1 g
Linearisatie	± 0,3 g; 3 g
Weegsysteem	Stemvork
Resolutie	62.000, 62.000
Tarrabereik	62000 g
Eenheden	kg g dwt tl (Tw) tl (HK) ozt tl (Singap, Malays) ct lb oz tol
Vooraf ingestelde eenheid	g
Inslingertijd	3 s
Opwarmtijd	120 min; 120 min
Justeermogelijkheden	Justering met extern gewicht
Aanbevolen justergewicht	50 kg (F1)

Approval

CE-teken	✓
----------	---

Scherm

Scherm type	LCD
Scherm cijferhoogte	16,5 mm
Scherm achtergrondverlichting	✓

KERN FES 62K-4D



Hoog belastbare precisieweegschaal met wachtwoordbeveiligd gebruikersbeheer

Stroomvoorziening

Ingangsspanning voedingadapter / stroom [Max] 100 V - 240 V AC, 50 / 60 Hz

Ingangsspanning voedingadapter / stroom [Max] 12 V, 1.0 A

Plug-in voedingseenheid type Stekkeradapter

Bijgeleverde plug-in voedingseenheid Voedingseenheid

Plug-in voedingseenheid / adapter voor landen - bij de levering inbegrepen EURO AUS UK US

Plug-in voedingseenheid / adapter voor landen - optioneel EURO AUS UK US CH

Accu oplaadtijd 12 h

Accu bedrijfsduur - zonder achtergrondverlichting 10 h

Milieuomstandigheden

Luchtvochtigheid omgeving [Max] 80 %

Omgevingstemperatuur [Min] 5 °C

Omgevingstemperatuur [Max] 35 °C

Verpakking & verzending

Afreesbaarheid kracht [d] (N) 1 d

Verzendmethode Pakketdienst

Afmetingen verpakking (BxDxH) 490x830x430 mm

Nettogewicht ca. 18 kg


Brutogewicht ca. 26 kg

Diensten

Artikelnummer voor DAkKS-kalibratie 963-129

Piktogramme

STANDARD



OPTION

