

# KERN FH 5UK

# KERN

Dynamomètre digital universel pour mesures de force en traction et compression avec cellule de mesure intégré, avec bloc d'alimentation secteur pour UK



## Fonctions

Auto-Off intervalle(s) en fonctionnement sur piles/batteries	1 - 60 min
Fonction Peak	✓
Fonction statistique	✓
Fonction de valeur limite	✓
Fonction mémoire	✓
Interfaces	RS-232 de série

## Alimentation en énergie

Tension d'entrée bloc d'alimentation / électricité [Max]	100 V - 240 V
Tension d'entrée bloc d'alimentation / courant [Max]	12 V, 400 mA
Bloc d'alimentation type	Bloc d'alimentation
Bloc d'alimentation fourni	Batteries et alimentation électrique
Bloc d'alimentation / adaptateur pour les pays - compris dans la livraison	UK
Bloc d'alimentation / adaptateur pour les pays - en option	EURO AUS UK US CH
Batterie	8,4V / 1200mAh Ni-Hi
Batterie temps de chargement	4 h
Batterie autonomie - avec rétroéclairage	10 h
Batterie autonomie - sans rétroéclairage	12 h

## Conditions environnementales

Température ambiante [Min]	10 °C
Température ambiante [Max]	40 °C

## Emballage & expédition

Lecture force [d] (N)	1 d
Mode de livraison	Service de colis
Dimensions emballage (L×P×H)	312×170×60 mm
Poids net env.	0,65 kg
Poids brut env.	1,4 kg
Poids d'expédition	1,224 kg
Numéro ONU (matières dangereuses)	3496

## Services

Numéro d'article pour étalonnage usine (force de traction)	961-161
Numéro d'article pour étalonnage usine (force de compression)	961-261

## Catégorie

Marque	Sauter
Catégorie de produit	Dynamometres
Groupe de produit	Dynamomètre digital

## Système de mesure

Lecture force [d] (N)	0,001 N
Protection de surcharge (% de [Max])	150%
Plage de mesure [Max] (N)	5 N
Tolérance (% de [Max])	0,5%
Unité pré-réglée	N
Tête de mesure fréquence de mesure	2 kHz
Directions de force	traction compression

## Homologation

Sigle CE	✓
----------	---

## Écran

Écran hauteur de chiffres	10 mm
Affichage réversible	✓

## Forme de construction

Dimensions afficheur (L×P×H)	230×66×36 mm
Dimensions boîtier (L×P×H)	230×66×36 mm
Dimensions complètement assemblé (L×P×H)	230×66×36 mm
Matériau boîtier de l'écran	Plastiques
Longueur de câble	3 m
Support de charge (force de traction)	Crochet

# KERN FH 5UK



Dynamomètre digital universel pour mesures de force en traction et compression avec cellule de mesure intégré, avec bloc d'alimentation secteur pour UK

Numéro d'article pour étalonnage usine (force de traction/force de compression) 961-361

## Piktogramme

### STANDARD



### OPTION

