

KERN FL 1K

KERN

Universele digitale krachtmeter met grafisch display en geïntegreerde meetcel



Functies

Hold-functie	✓
Sinaal analógico	✓
Peak-functie	✓
Grenswaardefunctie	✓
Geheugenfunctie	✓
Interfaces	RS-232 standaard USB-Device

Stroomvoorziening

Ingangsspanning voedingsadapter / stroom [Max]	100 V - 240 V
Ingangsspanning voedingsadapter / stroom [Max]	9 V, 500 mA
Plug-in voedingseenheid type	Stekkeradapter
Bijgeleverde plug-in voedingseenheid	Batterij & Voeding
Plug-in voedingseenheid / adapter voor landen - bij de levering inbegrepen	EURO CH
Plug-in voedingseenheid / adapter voor landen - optioneel	EURO AUS UK US CH
Accu	4,8 V 750 mA
Accu oplaadtijd	8 h
Accu bedrijfsduur - met achtergrondverlichting	8 h
Accu bedrijfsduur - zonder achtergrondverlichting	10 h

Milieuomstandigheden

Omgevingstemperatuur [Min]	15 °C
Omgevingstemperatuur [Max]	35 °C

Verpakking & verzending

Afreesbaarheid kracht [d] (N)	1 d
Verzendmethode	Pakketdienst
Afmetingen verpakking (BxDxH)	260x225x75 mm
Nettogewicht ca.	0,55 kg
Brutogewicht ca.	1,6 kg
Verzendgewicht	1,8 kg
UN-nummer (gevaarlijke stof)	3496

Diensten

Artikelnummer voor fabriekskalibratie (trekkracht)	961-162
Artikelnummer voor fabriekskalibratie (drukkracht)	961-162

Categorie

Merk	Sauter
Productcategorie	Krachtsmeters
Productgroep	Digitale krachtmeter

Meetsysteem

Afreesbaarheid kracht [d] (N)	0,5 N
Overbelastingsbeveiliging (% van [Max])	120%
Meetbereik [Max] (N)	1 kN
Tolerantie (% van [Max])	0,2%
Vooraf ingestelde eenheid	N
Meetkop meetfrequentie	1000 Hz
Krachtrichtingen	trek druk

Approval

CE-teken	✓
----------	---

Scherm

Scherm cijferhoogte	8,5 mm
Scherm reversibel	✓

Ontwerp

Afmetingen afleesinrichting (BxDxH)	175x75x30 mm
Afmetingen behuizing (BxDxH)	175x75x30 mm
Afmetingen compleet gemonteerd (BxDxH)	175x75x30 mm
Materiaal behuizing	metaal, gelakt
Materiaal displaybehuizing	Aluminium
Lastopname (trekkracht)	Haak

KERN FL 1K




Universele digitale krachtmeter met grafisch display en geïntegreerde meetcel

Artikelnummer voor fabriekskalibratie (trekkracht/ drukkracht)	961-362
--	---------

Piktogramme

STANDARD



OPTION

