

KERN FOB 6K-3LM

KERN

Compacte edelstalen tafelweegschaal met ijkgoedkeuring [M] en met speciaal checkweighing-display voor nog efficiënter werken



Modelgoedkeuring voor conformiteitsbeoordeling	✓
Nauwkeurigheidsklasse	III
Ijkeenheid [e]	2 g

Schermb	
Schermbcijferhoogte	25 mm
Schermbachtergrondverlichting	✓
Talen voor gebruikersinterfaces	Symbolische taal

Ontwerp	
Afmetingen behuizing (B×D×H)	256×285×100 mm
Afmetingen weegoppervlak (B×D)	248×198 mm
Materiaal behuizing	edelstaal
Materiaal weegoppervlak	edelstaal

Functies	
Auto-Off interval(len) in batterij/accu bedrijf	2 min
Tarreefunctie	handmatig (meerdere keren)
Tolerantie wegen	✓
Tolerantie wegen - signaal type	visueel
Bescherming IP - complete unit	IP67

Stroomvoorziening	
Ingangsspanning voedingsadapter / stroom [Max]	230 V AC, 50 Hz
Ingangsspanning voedingsadapter / stroom [Max]	12 V, 500 mA
Plug-in voedingseenheid type	Stekkeradapter
Bijgeleverde plug-in voedingseenheid	Voedingseenheid
Plug-in voedingseenheid / adapter voor landen - bij de levering inbegrepen	EURO
Plug-in voedingseenheid / adapter voor landen - optioneel	EURO UK CH
Batterij	4×1.5 V AA
Batterij oplaadtijd	48 h
Batterij bedrijfsduur - met achtergrondverlichting	48 h
Batterij bedrijfsduur - zonder achtergrondverlichting	66 h

Milieuomstandigheden	
Luchtvochtigheid omgeving [Min]	25 %
Luchtvochtigheid omgeving [Max]	95 %

Categorie

Merk	KERN
Productcategorie	Industrieweegschalen
Productgroep	Food (keuken/RVS/IP65...68-bescherming)

Meetsysteem

Afreesbaarheid [d]	2 g
Weegbereik [Max]	6000 g
Aantal weegbereiken	1
Excentrische belasting bij 1/3 [Max]	6 g
Minimumgewicht [Min]	40 g
Reproducibilidad	2 g
Linearisatie	± 4 g
Weegsysteem	Rekmeetstrip
Resolutie	3.000
Eenheden	g
Eenheden (indien de eenheid wordt beoordeeld op conformiteit)	g
Vooraf ingestelde eenheid	g
Inslingertijd	2 s
Opwarmtijd	10 min
Justeermogelijkheden	Justering met extern gewicht
Aanbevolen justergewicht	5 kg (M1)
Mogelijke aanpassingspunten	5 kg

Approval

CE-teken	✓
Conformiteitsbeoordeling af fabriek mogelijk	✓

KERN FOB 6K-3LM



Compacte edelstalen tafelweegschaal met ijkgoedkeuring [M] en met speciaal checkweighing-display voor nog efficiënter werken

Omgevingstemperatuur [Min]	0 °C
Omgevingstemperatuur [Max]	40 °C

Verpakking & verzending

Afreesbaarheid kracht [d] (N)	1 d
Verzendmethode	Pakketdienst
Afmetingen verpakking (B×D×H)	420×305×180 mm
Nettogewicht ca.	3,8 kg
Brutogewicht ca.	4,8 kg

Diensten

Artikelnummer voor afstelling op de opstelplaats	961-248
Artikelnummer voor conformiteitsbeoordeling (ijking)	965-228
Artikelnummer voor DAkkS-kalibratie	963-128
Artikelnummer voor conformiteitscertificaat	969-517

Piktogramme

STANDARD



OPTION



FACTORY

