

# KERN FS 2-100



Premium krachtmeter met geïntegreerde meetcel (optioneel) en aansluitmogelijkheid voor maximaal 4 externe meetcellen



Interfaces	USB-Device
------------	------------

## Stroomvoorziening

Ingangsspanning voedingsadapter / stroom [Max]	100 V - 240 V, 50 / 60 Hz
Ingangsspanning voedingsadapter / stroom [Max]	5 V, 1 A
Plug-in voedingseenheid type	USB incl. plug-in voedingseenheid (scheidbaar)
Bijgeleverde plug-in voedingseenheid	Batterij & Voeding
Plug-in voedingseenheid / adapter voor landen - bij de levering inbegrepen	EURO
Accu oplaadtijd	8 h
Accu bedrijfsduur - met achtergrondverlichting	5 h
Accu bedrijfsduur - zonder achtergrondverlichting	8 h

## Verpakking & verzending

Afreesbaarheid kracht [d] (N)	1 d
Verzendmethode	Pakketdienst
Afmetingen verpakking (BxDxH)	280x185x90 mm
Nettogewicht ca.	0,40 kg
Brutogewicht ca.	1,4 kg
Verzendgewicht	1,25 kg
UN-nummer (gevaarlijke stof)	3481

## Diensten

Artikelnummer voor fabriekskalibratie (trekkracht)	961-161
Artikelnummer voor fabriekskalibratie (drukkracht)	961-261
Artikelnummer voor fabriekskalibratie (trekkracht/drukkracht)	961-361

## Categorie

Merk	Sauter
Productcategorie	Krachtsmeters
Productgroep	Digitale krachtmeter

## Meetsysteem

Afreesbaarheid kracht [d] (N)	0,02 N
Overbelastingsbeveiliging (% van [Max])	150%
Meetbereik [Max] (N)	100 N
Vooraf ingestelde eenheid	N
Meetkop meetfrequentie	1000 Hz
Krachtrichtingen	trek druk

## Approval

CE-teken	✓
----------	---

## Scherm

Scherm type	TFT, gekleurd
Scherm resolutie	320x480

## Ontwerp

Afmetingen afleesinrichting (BxDxH)	71x31x180 mm
Afmetingen behuizing (BxDxH)	71x31x180 mm
Afmetingen compleet gemonteerd (BxDxH)	71x31x180 mm
Materiaal behuizing	kunststof

## Functies

Statistiekfunctie	✓
Geheugenfunctie	✓


# KERN FS 2-100



Premium krachtmeter met geïntegreerde meetcel (optioneel) en aansluitmogelijkheid voor maximaal 4 externe meetcellen

## Piktogramme

### STANDARD



### OPTION

