

KERN FXN 10K-3M

KERN

Tafelweegschaal, beschermd door edelstaal en met beschermingsgraad IP68, met ijkgoedkeuring [M]



Conformiteitsbeoordeling af fabriek mogelijk	✓
Modelgoedkeuring voor conformiteitsbeoordeling	✓
Nauwkeurigheidsklasse	III
Ijkeenheid [e]	0,005 kg

Scherm	
Scherm cijferhoogte	25 mm
Scherm achtergrondverlichting	✓

Ontwerp	
Afmetingen behuizing (B×D×H)	240×280×120 mm
Afmetingen compleet gemonteerd (B×D×H)	240×280×120 mm
Afmetingen weegoppervlak (B×D)	236×195 mm
Materiaal behuizing	roestvrij staal, kunststof
Materiaal weegoppervlak	edelstaal
Materiaal meetcel(len)	aluminium
Stelschroeven verstelbaar	✓
Meetcellen - aantal	1

Functies	
Aantal toetsen voor bediening	5
Auto-Off interval(len) in batterij/accu bedrijf	3 min 6 min 8 min off 4 min 5 min 2 min 1 min 7 min 9 min
Tarreefunctie	handmatig (meerdere keren)
Telfunctie	✓
Tolerantie wegen	✓
Tolerantie wegen - signaal type	akoestisch visueel
Wegingen onder het weegplateau	Geen
Bescherming IP - complete unit	IP68

Tellen	
Kleinste stukgewicht bij het tellen van het aantal stuks	2 g
Kleinste stukgewicht bij het tellen van het aantal stuks - onder normale omstandigheden	20 g
Mogelijke referentiehoeveelheid	10, 20, 50, 100, 200
Tellingsresolutie (Laboratoriumomstandigheden)	7.500

Stroomvoorziening	
Bijgeleverde plug-in voedingseenheid	Batterij

Categorie	
Merk	KERN
Productcategorie	Industrieweegschalen
Productgroep	Food (keuken/RVS/IP65...68-bescherming)

Meetsysteem	
Afreesbaarheid [d]	5 g
Weegbereik [Max]	15 kg
Aantal weegbereiken	1
Excentrische belasting bij 1/3 [Max]	0,005 kg
Minimumgewicht [Min]	0,1 kg
Reproducibilidad	0,005 kg
Linearisatie	± 0,005 kg
Weegstelsysteem	Rekmeetstrip
Resolutie	3.000
Tarrabereik	-15 kg
Eenheden	kg g
Eenheden (indien de eenheid wordt beoordeeld op conformiteit)	g
Vooraf ingestelde eenheid	g
Inslingertijd	2 s
Opwarmtijd	10 min
Justermogelijkheden	Justering met extern gewicht
Aanbevolen justergewicht	15 kg (M1)
Mogelijke aanpassingspunten	15 kg
Weegcel type	ZEMIC L6D (C3)

Approval	
CE-teken	✓

KERN FXN 10K-3M



Tafelweegschaal, beschermd door edelstaal en met beschermingsgraad IP68, met ijkgoedkeuring [M]

Batterij	4×1.5 V Size D
Batterij oplaadtijd	500 h
Batterij bedrijfsduur - met achtergrondverlichting	500 h
Batterij bedrijfsduur - zonder achtergrondverlichting	625 h

Milieuomstandigheden

Luchtvochtigheid omgeving [Min]	25 %
Luchtvochtigheid omgeving [Max]	95 %
Omgevingstemperatuur [Min]	-10 °C
Omgevingstemperatuur [Max]	40 °C

Verpakking & verzending


Afreesbaarheid kracht [d] (N)	1 d
Verzendmethode	Pakketdienst
Afmetingen verpakking (B×D×H)	325×365×225 mm
Nettogewicht ca.	3,2 kg
Brutogewicht ca.	3,8 kg
Verzendgewicht	5,3 kg
UN-nummer (gevaarlijke stof)	3496

Diensten

Artikelnummer voor afstelling op de opstelplaats	961-248
Artikelnummer voor conformiteitsbeoordeling (ijking)	965-228
Artikelnummer voor DAkkS-kalibratie	963-128
Artikelnummer voor conformiteitscertificaat	969-517

Piktogramme

STANDARD



OPTION



FACTORY

