

KERN HCB 20K10

Handhangweegschaal voor grotere lasten

KERN



Categorie

Merk	KERN
Productcategorie	Industrieweegschalen
Productgroep	Hangweegschalen

Meetsysteem

Af leesbaarheid [d]	10 g
Weegbereik [Max]	20 kg
Excentrische/off-centrische belasting niet mogelijk	✓
Tolerantie (% van [Max])	0,5%
Reproducibilidad	0,01 kg
Linearisatie	± 0,02 kg
Weegsysteem	Rekmeetstrip
Resolutie	2.000
Eenheden	kg lb N
Vooraf ingestelde eenheid	kg
Inslingertijd	2 s
Opwarmtijd	10 min
Justermogelijkheden	Justering met extern gewicht
Aanbevolen justergewicht	10 kg (M3)
Mogelijke aanpassingspunten	10 kg
Weegcel type	aluminium
Interne meetfrequentie	5 Hz

Approval

CE-teken	✓
----------	---

Scherm

Scherm cijferhoogte	12 mm
Talen voor gebruikersinterfaces	Symbolische taal

Ontwerp

Afmetingen behuizing (B×D×H)	82×43×153 mm
Afmetingen behuizing - breedte (A)	82 mm
Afmetingen behuizing - diep (B)	43 mm
Afmetingen - totale hoogte/totale lengte (D)	153 mm
Afmetingen - binnenlengte (E)	117 mm
Afmetingen oog/top - gatdiameter (F)	14 mm
Afmetingen haak/beneden - gatdiameter (G)	14 mm
Afmetingen oog/top - dik (H)	4 mm
Afmetingen haak/beneden - dik (I)	4 mm
Lastopname type beneden	Haak
Materiaal behuizing	kunststof
Materiaal displaybehuizing	Kunststoffen
Materiaal lasthaak	edelstaal
Materiaal meetcel(len)	aluminium
Meetcellen - aantal	1

Functies

Aantal toetsen voor bediening	3
Auto-Off interval(len) in batterij/accu bedrijf	off 4 min
Tarreefunctie	handmatig (meerdere keren)
Hold-functie	✓
Functie voor middeling onder onstabiele weegomstandigheden	✓
Peak-functie	✓
Wegingen onder het weegplateau	Geen
Bescherming IP - meetcel	geen IP-beveiliging

Stroomvoorziening

Bijgeleverde plug-in voedingseenheid	Batterij
Batterij	3×1.5 V AA
Batterij oplaadtijd	300 h

Milieuomstandigheden

Luchtvochtigheid omgeving [Max]	80 %
Omgevingstemperatuur [Min]	5 °C
Omgevingstemperatuur [Max]	35 °C

Verpakking & verzending

Af leesbaarheid kracht [d] (N)	1 d
Verzendmethode	Pakketdienst

KERN HCB 20K10



Handhangweegschaal voor grotere lasten

Afmetingen verpakking (B×D×H)	215×152×85 mm
Nettogewicht ca.	0,30 kg
Brutogewicht ca.	0,90 kg

Diensten

Artikelnummer voor afstelling op de opstelplaats	961-248
Artikelnummer voor DAkkS-kalibratie	963-128H
Artikelnummer voor conformiteitscertificaat	969-517

Piktogramme

STANDARD



OPTION

