

KERN HCD 100K-2D

KERN

Hangweegschaal met hoge resolutie voor lasten tot 300 kg



Ontwerp

Afmetingen afleesinrichting (B×D×H)	150×79×97 mm
Afmetingen behuizing (B×D×H)	150×79×97 mm
Afmetingen compleet gemonteerd (B×D×H)	150×79×276 mm
Afmetingen behuizing - breedte (A)	150 mm
Afmetingen behuizing - diep (B)	79,3 mm
Afmetingen behuizing - hoogte/ lengte (C)	97,7 mm
Afmetingen - totale hoogte/totale lengte (D)	276,5 mm
Afmetingen - binnenlengte (E)	246,5 mm
Afmetingen oog/top - gatdiameter (F)	26 mm
Afmetingen haak/beneden - gatdiameter (G)	23,5 mm
Materiaal behuizing	kunststof
Materiaal displaybehuizing	Kunststoffen
Materiaal lasthaak	edelstaal
Materiaal meetcel(len)	aluminium
Meetcellen - aantal	1

Functies

Auto-Off interval(len) in batterij/ accu bedrijf	3 min 5 min 10 min 30 min 20 min
Tarreefunctie	handmatig (meerdere keren)
Hold-functie	✓

Stroomvoorziening

Bijgeleverde plug-in voedingseenheid	Batterij
Accu optioneel	Accu optioneel
Accu oplaadtijd	12 h
Accu bedrijfsduur - met achtergrondverlichting	20 h
Accu bedrijfsduur - zonder achtergrondverlichting	50 h
Batterij	4×1.5 V AA
Batterij oplaadtijd	100 h

Milieuomstandigheden

Luchtvochtigheid omgeving [Max]	80 %
Omgevingstemperatuur [Min]	5 °C
Omgevingstemperatuur [Max]	40 °C

Categorie

Merk	KERN
Productcategorie	Industrieweegschalen
Productgroep	Hangweegschalen

Meetsysteem

Afreesbaarheid [d]	20 g; 50 g
Weegbereik [Max]	60 kg; 150 kg
Excentrische/off-centrische belasting niet mogelijk	✓
Tolerantie (% van [Max])	0,2%
Reproducibilidad	0,02 kg; 0,05 kg
Linearisatie	± 0,04 kg; 0,1 kg
Weegsysteem	Rekmeetstrip
Resolutie	3.000, 3.000
Eenheden	kg lb N
Vooraf ingestelde eenheid	kg
Inslingertijd	2 s
Opwarmtijd	10 min; 10 min
Justermogelijkheden	Justering met extern gewicht
Aanbevolen justergewicht	100 kg (M1)
Mogelijke aanpassingspunten	150 kg
Weegcel type	aluminium

Approval

CE-teken	✓
----------	---

Scherm

Scherm cijferhoogte	28 mm
Scherm achtergrondverlichting	✓
Talen voor gebruikersinterfaces	Symbolische taal

KERN HCD 100K-2D



Hangweegschaal met hoge resolutie voor lasten tot 300 kg

Verpakking & verzending

Afreesbaarheid kracht [d] (N)	1 d
Verzendmethode	Pakketdienst
Afmetingen verpakking (B×D×H)	220×140×290 mm
Nettogewicht ca.	1,2 kg
Brutogewicht ca.	1,6 kg

Diensten

Artikelnummer voor afstelling op de opstelplaats	961-249
Artikelnummer voor DAkks-kalibratie	963-129H
Artikelnummer voor conformiteitscertificaat	969-517

Piktogramme

STANDARD



OPTION

