

KERN HFA 10T-3

KERN

Balance à grue compacte avec écran intégré également utilisable pour mesures de la force de traction



Écran rétroéclairage oui

Forme de construction

Dimensions boîtier (L×P×H)	90×71,6×275 mm
Dimensions boîtier - largeur (A)	90 mm
Dimensions boîtier - profondeur (B)	72 mm
Dimensions boîtier - hauteur/ longueur (C)	100 mm
Dimensions - hauteur totale/ longueur totale (D)	275 mm
Dimensions - longueur intérieure (E)	185 mm
Dimensions œillet/dessus - diamètre de l'orifice (F)	40 mm
Dimensions crochet/en bas - diamètre de l'orifice (G)	40 mm
Dimensions œillet/dessus - épaisseur (H)	40 mm
Dimensions crochet/en bas - épaisseur (I)	40 mm
Matériau boîtier	acier
Matériau crochet de levage	acier
Matériau capteur(s) de charge	inox

Fonctions

Nombre de touches pour l'utilisation	5
Auto-Off intervalle(s) en fonctionnement sur piles/batteries	3 min 5 min 30 min 15 min
Fonction de tare	manuellement (plusieurs fois)
Fonction Hold	✓
Pesée de tolérance - type de signal	acoustique
Pesage de charges suspendues	Non

Alimentation en énergie

Tension d'entrée bloc d'alimentation / électricité [Max]	100 V - 240 V, 50 / 60 Hz
Tension d'entrée bloc d'alimentation / courant [Max]	9 V, 800 mA
Bloc d'alimentation type	Bloc d'alimentation
Bloc d'alimentation fourni	Batteries et alimentation électrique
Bloc d'alimentation / adaptateur pour les pays - compris dans la livraison	EURO UK US
Bloc d'alimentation / adaptateur pour les pays - en option	EURO UK US CH
Batterie	HFA-A01

Catégorie

Marque	KERN
Catégorie de produit	Balances d'industrie
Groupe de produit	Balances à crochet

Système de mesure

Lecture [d]	5000 g
Portée [Max]	10000 kg
Charge excentrée/hors axe impossible	✓
Tolérance (% de [Max])	0,2%
Reproductibilité	5 kg
Linéarité	± 10 kg
Système de pesée	Jauge de contrainte
Résolution	2.000
Unités de mesure	kg lb N
Unité pré-réglée	kg
Temps de stabilisation	2 s
Temps de préchauffage	10 min
Possibilités d'ajustage	Ajustement avec poids externe
Poids de réglage recommandé	10000 kg (M3)
Points d'ajustage possibles	10000 kg
Cellule de pesée type de construction	inox revêtement silicone
Fréquence de mesure interne	60 Hz

Homologation

Sigle CE	✓
----------	---

Écran

Écran hauteur de chiffres	23 mm
---------------------------	-------

KERN HFA 10T-3



Balance à grue compacte avec écran intégré également utilisable pour mesures de la force de traction

Batterie temps de chargement	12 h
Batterie autonomie - avec rétroéclairage	15 h
Batterie autonomie - sans rétroéclairage	30 h
Pile	3×1.5 V AA
Pile temps de chargement	40 h

Conditions environnementales

Humidité atmosphérique [Max]	80 %
Température ambiante [Min]	5 °C
Température ambiante [Max]	35 °C

Emballage & expédition

Lecture force [d] (N)	1 d
Mode de livraison	Service de colis
Dimensions emballage (L×P×H)	390×315×125 mm
Poids net env.	6 kg
Poids brut env.	7 kg
Numéro ONU (matières dangereuses)	3496

Services

Numéro d'article pour ajustage sur le lieu d'installation	961-252
Numéro d'article pour étalonnage DAkkS	963-133H
Numéro d'article pour certificat de conformité	969-517

Piktogramme

STANDARD



OPTION

