

# KERN HFA 1T-4

# KERN

Compacte kraanweegschaal met geïntegreerd display, ook geschikt voor trekkrachtmetingen



Scherm achtergrondverlichting ✓

## Ontwerp

Afmetingen behuizing (B×D×H)	90×55×255 mm
Afmetingen behuizing - breedte (A)	90 mm
Afmetingen behuizing - diep (B)	62 mm
Afmetingen behuizing - hoogte/ lengte (C)	100 mm
Afmetingen - totale hoogte/totale lengte (D)	255 mm
Afmetingen - binnenlengte (E)	165 mm
Afmetingen oog/top - gatdiameter (F)	32 mm
Afmetingen haak/beneden - gatdiameter (G)	32 mm
Afmetingen oog/top - dik (H)	30 mm
Afmetingen haak/beneden - dik (I)	30 mm
Materiaal behuizing	aluminium
Materiaal lasthaak	roestvrijstalen bus
Materiaal meetcel(len)	aluminium

## Functies

Aantal toetsen voor bediening	5
Auto-Off interval(len) in batterij/ accu bedrijf	3 min 5 min 30 min 15 min
Tarreefunctie	handmatig (meerdere keren)
Hold-functie	✓
Tolerantie wegen - signaal type	akoestisch
Wegingen onder het weegplateau	Geen

## Stroomvoorziening

Ingangsspanning voedingsadapter / stroom [Max]	100 V - 240 V, 50 / 60 Hz
Ingangsspanning voedingsadapter / stroom [Max]	9 V, 800 mA
Plug-in voedingseenheid type	Stekkeradapter
Bijgeleverde plug-in voedingseenheid	Batterij & Voeding
Plug-in voedingseenheid / adapter voor landen - bij de levering inbegrepen	EURO UK US
Plug-in voedingseenheid / adapter voor landen - optioneel	EURO UK US CH
Accu	HFA-A01
Accu oplaadtijd	12 h
Accu bedrijfsduur - met achtergrondverlichting	15 h

## Categorie

Merk	KERN
Productcategorie	Industrieweegschalen
Productgroep	Hangweegschalen

## Meetsysteem

Afreesbaarheid [d]	500 g
Weegbereik [Max]	1000 kg
Excentrische/off-centrische belasting niet mogelijk	✓
Tolerantie (% van [Max])	0,2%
Reproducibilidad	0,5 kg
Linearisatie	± 1 kg
Weegsysteem	Rekmeetstrip
Resolutie	2.000
Eenheden	kg lb N
Vooraf ingestelde eenheid	kg
Inslingertijd	2 s
Opwarmtijd	10 min
Justermogelijkheden	Justering met extern gewicht
Aanbevolen justergewicht	1000 kg (M3)
Mogelijke aanpassingspunten	1000 kg
Weegcel type	aluminium met siliconen coating
Interne meetfrequentie	60 Hz

## Approval

CE-teken	✓
----------	---

## Scherm

Scherm cijferhoogte	23 mm
---------------------	-------

# KERN HFA 1T-4



Compacte kraanweegschaal met geïntegreerd display, ook geschikt voor trekkrachtmetingen

Accu bedrijfsduur - zonder achtergrondverlichting	30 h
Batterij	3×1.5 V AA
Batterij oplaadtijd	40 h

## Milieuomstandigheden

Luchtvochtigheid omgeving [Max]	80 %
Omgevingstemperatuur [Min]	5 °C
Omgevingstemperatuur [Max]	35 °C

## Verpakking & verzending

Afreesbaarheid kracht [d] (N)	1 d
Verzendmethode	Pakketdienst
Afmetingen verpakking (B×D×H)	400×330×130 mm
Nettogewicht ca.	1,8 kg
Brutogewicht ca.	2,8 kg
UN-nummer (gevaarlijke stof)	3496

## Diensten

Artikelnummer voor afstelling op de opstelplaats	961-250
Artikelnummer voor DAkkS-kalibratie	963-130H
Artikelnummer voor conformiteitscertificaat	969-517

## Piktogramme

### STANDARD



### OPTION

