

KERN HFC 10T-3



Compacte kraanweegschaal voor gebruik onder ruwe omstandigheden, met comfortabele handterminal



Ontwerp

Afmetingen afleesinrichting (B×D×H)	85×64×256 mm
Afmetingen behuizing (B×D×H)	90×71,6×275 mm
Afmetingen behuizing - breedte (A)	90 mm
Afmetingen behuizing - diep (B)	72 mm
Afmetingen behuizing - hoogte/lengte (C)	100 mm
Afmetingen - totale hoogte/totale lengte (D)	275 mm
Afmetingen - binnenlengte (E)	185 mm
Afmetingen oog/top - gatdiameter (F)	40 mm
Afmetingen haak/beneden - gatdiameter (G)	40 mm
Afmetingen oog/top - dik (H)	40 mm
Afmetingen haak/beneden - dik (I)	40 mm
Materiaal behuizing	staal
Materiaal displaybehuizing	Metaal
Materiaal lasthaak	staal
Materiaal meetcel(len)	edelstaal

Functies

Aantal toetsen voor bediening	8
Auto-Off interval(len) in batterij/accu bedrijf	3 min 5 min 30 min 15 min
Tarreefunctie	handmatig (meerdere keren)
Hold-functie	✓
Tolerantie wegen - signaal type	akoestisch
Peak-functie	✓
Bereik draadloze module	20 m
Wegingen onder het weegplateau	Geen

Stroomvoorziening

Ingangsspanning voedingsadapter / stroom [Max]	100 V - 240 V, 50 / 60 Hz
Ingangsspanning voedingsadapter / stroom [Max]	9 V, 800 mA
Plug-in voedingseenheid type	Stekkeradapter
Bijgeleverde plug-in voedingseenheid	Batterij & Voeding
Plug-in voedingseenheid / adapter voor landen - bij de levering inbegrepen	EURO UK US
Plug-in voedingseenheid / adapter voor landen - optioneel	EURO UK US CH
Accu	HFA-A01
Accu oplaadtijd	12 h

Categorie

Merk	KERN
Productcategorie	Industrieweegschalen
Productgroep	Hangweegschalen

Meetsysteem

Afreesbaarheid [d]	5000 g
Weegbereik [Max]	10000 kg
Excentrische/off-centrische belasting niet mogelijk	✓
Tolerantie (% van [Max])	0,2%
Reproducibilidad	5 kg
Linearisatie	± 10 kg
Weegsysteem	Rekmeetstrip
Resolutie	2.000
Eenheden	kg lb N
Vooraf ingestelde eenheid	kg
Inslingertijd	2 s
Opwarmtijd	10 min
Justermogelijkheden	Justering met extern gewicht
Aanbevolen justergewicht	10000 kg (M3)
Mogelijke aanpassingspunten	10000 kg
Weegcel type	edelstaal met siliconen coating
Interne meetfrequentie	10 Hz

Approval

CE-teken	✓
----------	---

Scherm

Scherm type	LCD met achtergrondverlichting
Scherm cijferhoogte	23 mm
Scherm achtergrondverlichting	✓

KERN HFC 10T-3



Compacte kraanweegschaal voor gebruik onder ruwe omstandigheden, met comfortabele handterminal

Accu bedrijfsduur - met achtergrondverlichting	15 h
--	------

Accu bedrijfsduur - zonder achtergrondverlichting	30 h
---	------

Milieuomstandigheden

Luchtvochtigheid omgeving [Max]	80 %
---------------------------------	------

Omgevingstemperatuur [Min]	5 °C
----------------------------	------

Omgevingstemperatuur [Max]	35 °C
----------------------------	-------

Verpakking & verzending

Afreesbaarheid kracht [d] (N)	1 d
-------------------------------	-----

Verzendmethode	Pakketdienst
----------------	--------------

Afmetingen verpakking (B×D×H)	505×405×120 mm
-------------------------------	----------------

Nettogewicht ca.	6 kg
------------------	------

Brutogewicht ca.	8 kg
------------------	------

UN-nummer (gevaarlijke stof)	3496
------------------------------	------

Diensten

Artikelnummer voor afstelling op de opstelplaats	961-252
--	---------

Artikelnummer voor DAkkS-kalibratie	963-133H
-------------------------------------	----------

Artikelnummer voor conformiteitscertificaat	969-517
---	---------

Piktogramme

STANDARD



OPTION

