

KERN HFC 1T-4



Compacte kraanweegschaal voor gebruik onder ruwe omstandigheden, met comfortabele handterminal



Ontwerp

| | |
|--|---------------------|
| Afmetingen afleesinrichting (B×D×H) | 88×64×256 mm |
| Afmetingen behuizing (B×D×H) | 90×55×255 mm |
| Afmetingen behuizing - breedte (A) | 90 mm |
| Afmetingen behuizing - diep (B) | 62 mm |
| Afmetingen behuizing - hoogte/lengte (C) | 100 mm |
| Afmetingen - totale hoogte/totale lengte (D) | 255 mm |
| Afmetingen - binnenlengte (E) | 165 mm |
| Afmetingen oog/top - gatdiameter (F) | 32 mm |
| Afmetingen haak/beneden - gatdiameter (G) | 32 mm |
| Afmetingen oog/top - dik (H) | 30 mm |
| Afmetingen haak/beneden - dik (I) | 30 mm |
| Materiaal behuizing | aluminium |
| Materiaal displaybehuizing | Metaal |
| Materiaal lasthaak | roestvrijstalen bus |
| Materiaal meetcel(len) | aluminium |

Functies

| | |
|---|----------------------------|
| Aantal toetsen voor bediening | 8 |
| Auto-Off interval(len) in batterij/accu bedrijf | 3 min 5 min 30 min 15 min |
| Tarreefunctie | handmatig (meerdere keren) |
| Hold-functie | ✓ |
| Tolerantie wegen - signaal type | akoestisch |
| Bereik draadloze module | 20 m |
| Wegingen onder het weegplateau | Geen |

Stroomvoorziening

| | |
|--|---------------------------|
| Ingangsspanning voedingsadapter / stroom [Max] | 100 V - 240 V, 50 / 60 Hz |
| Ingangsspanning voedingsadapter / stroom [Max] | 9 V, 800 mA |
| Plug-in voedingseenheid type | Stekkeradapter |
| Bijgeleverde plug-in voedingseenheid | Batterij & Voeding |
| Plug-in voedingseenheid / adapter voor landen - bij de levering inbegrepen | EURO UK US |
| Plug-in voedingseenheid / adapter voor landen - optioneel | EURO UK US CH |
| Accu | HFA-A01 |
| Accu oplaadtijd | 12 h |

Categorie

| | |
|------------------|----------------------|
| Merk | KERN |
| Productcategorie | Industrieweegschalen |
| Productgroep | Hangweegschalen |

Meetsysteem

| | |
|---|---------------------------------|
| Afreesbaarheid [d] | 500 g |
| Weegbereik [Max] | 1000 kg |
| Excentrische/off-centrische belasting niet mogelijk | ✓ |
| Tolerantie (% van [Max]) | 0,2% |
| Reproducibilidad | 0,5 kg |
| Linearisatie | ± 1 kg |
| Weegsysteem | Rekmeetstrip |
| Resolutie | 2.000 |
| Eenheden | kg lb N |
| Vooraf ingestelde eenheid | kg |
| Inslingertijd | 2 s |
| Opwarmtijd | 10 min |
| Justermogelijkheden | Justering met extern gewicht |
| Aanbevolen justergewicht | 1000 kg (M3) |
| Mogelijke aanpassingspunten | 1000 kg |
| Weegcel type | aluminium met siliconen coating |
| Interne meetfrequentie | 10 Hz |

Approval

| | |
|----------|---|
| CE-teken | ✓ |
|----------|---|

Scherm

| | |
|-------------------------------|--------------------------------|
| Scherm type | LCD met achtergrondverlichting |
| Scherm cijferhoogte | 23 mm |
| Scherm achtergrondverlichting | ✓ |

KERN HFC 1T-4



Compacte kraanweegschaal voor gebruik onder ruwe omstandigheden, met comfortabele handterminal

| | |
|---|------|
| Accu bedrijfsduur - met achtergrondverlichting | 15 h |
| Accu bedrijfsduur - zonder achtergrondverlichting | 30 h |
| Batterij oplaadtijd | 40 h |

Milieuomstandigheden

| | |
|---------------------------------|-------|
| Luchtvochtigheid omgeving [Max] | 80 % |
| Omgevingstemperatuur [Min] | 5 °C |
| Omgevingstemperatuur [Max] | 35 °C |

Verpakking & verzending

| | |
|-------------------------------|----------------|
| Afreesbaarheid kracht [d] (N) | 1 d |
| Verzendmethode | Pakketdienst |
| Afmetingen verpakking (B×D×H) | 505×395×120 mm |
| Nettogewicht ca. | 1,8 kg |
| Brutogewicht ca. | 2,8 kg |
| UN-nummer (gevaarlijke stof) | 3496 |

Diensten

| | |
|--|----------|
| Artikelnummer voor afstelling op de opstelplaats | 961-250 |
| Artikelnummer voor DAkkS-kalibratie | 963-130H |
| Artikelnummer voor conformiteitscertificaat | 969-517 |

Piktogramme

STANDARD



OPTION

