

KERN HFC 3T-3

KERN

Compacte kraanweegschaal voor gebruik onder ruwe omstandigheden, met comfortabele handterminal



Ontwerp

Afmetingen afleesinrichting (B×D×H)	88×64×256 mm
Afmetingen behuizing (B×D×H)	90×61×255 mm
Afmetingen behuizing - breedte (A)	90 mm
Afmetingen behuizing - diep (B)	62 mm
Afmetingen behuizing - hoogte/lengte (C)	100 mm
Afmetingen - totale hoogte/totale lengte (D)	255 mm
Afmetingen - binnenlengte (E)	165 mm
Afmetingen oog/top - gatdiameter (F)	32 mm
Afmetingen haak/beneden - gatdiameter (G)	32 mm
Afmetingen oog/top - dik (H)	30 mm
Afmetingen haak/beneden - dik (I)	30 mm
Materiaal behuizing	aluminium
Materiaal displaybehuizing	Metaal
Materiaal lasthaak	roestvrijstalen bus
Materiaal meetcel(len)	aluminium

Functies

Aantal toetsen voor bediening	8
Auto-Off interval(len) in batterij/accu bedrijf	3 min 5 min 30 min 15 min
Tarreefunctie	handmatig (meerdere keren)
Hold-functie	✓
Tolerantie wegen - signaal type	akoestisch
Peak-functie	✓
Bereik draadloze module	20 m
Wegingen onder het weegplateau	Geen

Stroomvoorziening

Ingangsspanning voedingsadapter / stroom [Max]	100 V - 240 V, 50 / 60 Hz
Ingangsspanning voedingsadapter / stroom [Max]	9 V, 800 mA
Plug-in voedingseenheid type	Stekkeradapter
Bijgeleverde plug-in voedingseenheid	Batterij & Voeding
Plug-in voedingseenheid / adapter voor landen - bij de levering inbegrepen	EURO UK US
Plug-in voedingseenheid / adapter voor landen - optioneel	EURO UK US CH
Accu	HFA-A01
Accu oplaadtijd	12 h

Categorie

Merk	KERN
Productcategorie	Industrieweegschalen
Productgroep	Hangweegschalen

Meetsysteem

Afreesbaarheid [d]	1000 g
Weegbereik [Max]	3000 kg
Excentrische/off-centrische belasting niet mogelijk	✓
Tolerantie (% van [Max])	0,2%
Reproducibilidad	1 kg
Linearisatie	± 2 kg
Weegsysteem	Rekmeetstrip
Resolutie	3.000
Eenheden	kg lb N
Vooraf ingestelde eenheid	kg
Inslingertijd	2 s
Opwarmtijd	10 min
Justermogelijkheden	Justering met extern gewicht
Aanbevolen justergewicht	3000 kg (M3)
Mogelijke aanpassingspunten	3000 kg
Weegcel type	aluminium met siliconen coating
Interne meetfrequentie	10 Hz

Approval

CE-teken	✓
----------	---

Scherm

Scherm type	LCD met achtergrondverlichting
Scherm cijferhoogte	23 mm
Scherm achtergrondverlichting	✓

KERN HFC 3T-3



Compacte kraanweegschaal voor gebruik onder ruwe omstandigheden, met comfortabele handterminal

Accu bedrijfsduur - met achtergrondverlichting	15 h
Accu bedrijfsduur - zonder achtergrondverlichting	30 h
Batterij oplaadtijd	40 h

Milieuomstandigheden

Luchtvochtigheid omgeving [Max]	80 %
Omgevingstemperatuur [Min]	5 °C
Omgevingstemperatuur [Max]	35 °C

Verpakking & verzending

Afreesbaarheid kracht [d] (N)	1 d
Verzendmethode	Pakketdienst
Afmetingen verpakking (B×D×H)	505×405×125 mm
Nettogewicht ca.	2,2 kg
Brutogewicht ca.	3,6 kg
UN-nummer (gevaarlijke stof)	3496

Diensten

Artikelnummer voor afstelling op de opstelplaats	961-252
Artikelnummer voor DAkkS-kalibratie	963-132H
Artikelnummer voor conformiteitscertificaat	969-517

Piktogramme

STANDARD



OPTION

