

KERN HFD 10T-3M

KERN

Robuuste kraanweegschaal met hoge resolutie tot 12 ton, met ijkvergunning [M]



Conformiteitsbeoordeling af fabriek mogelijk	✓
Modelgoedkeuring voor conformiteitsbeoordeling	✓
Nauwkeurigheidsklasse	III
IJkeenheid [e]	5 kg

Scherm

Scherm cijferhoogte	30 mm
Scherm achtergrondverlichting	LED wit
Talen voor gebruikersinterfaces	Symbolische taal

Ontwerp

Afmetingen afleesinrichting (B×D×H)	194×160×129 mm
Afmetingen compleet gemonteerd (B×D×H)	584×194×129 mm
Afmetingen behuizing - breedte (A)	194 mm
Afmetingen behuizing - diep (B)	129 mm
Afmetingen behuizing - hoogte/lengte (C)	160 mm
Afmetingen - totale hoogte/totale lengte (D)	584 mm
Afmetingen - binnenlengte (E)	521 mm
Afmetingen oog/top - gatdiameter (F)	82,5 mm
Afmetingen haak/beneden - gatdiameter (G)	82,5 mm
Materiaal behuizing	gegoten aluminium
Materiaal lasthaak	ongelegerd gesmeed staal
Materiaal ophanging	ongelegerd gesmeed Staal
Materiaal meetcel(len)	hooggelegerd staal

Functies

Aantal toetsen voor bediening	5
Auto-Off interval(len) in batterij/accu bedrijf	3 min off 5 min 15 min
Draadloze bediening	✓
Tarreefunctie	handleiding (eenmalig)
Standby-functie	✓
Bereik draadloze module	20 m
Wegingen onder het weegplateau	Geen
Interfaces	Bluetooth BTC (v4.0) (optionele, factory)

Categorie

Merk	KERN
Productcategorie	Industrieweegschalen
Productgroep	Hangweegschalen

Meetsysteem

Afreesbaarheid [d]	5000 g
Weegbereik [Max]	12000 kg
Minimumgewicht [Min]	100 kg
Excentrische/off-centrische belasting niet mogelijk	✓
Tolerantie (% van [Max])	0,2%
Reproducibilidad	5 kg
Linearisatie	± 5 kg
Weegstelsel	Rekmeetstrip
Resolutie	2.400
Tarrabereik	11995 kg
Eenheden	kg
Eenheden (indien de eenheid wordt beoordeeld op conformiteit)	kg
Vooraf ingestelde eenheid	kg
Inslingertijd	2 s
Opwarmtijd	10 min
Justermogelijkheden	Justering met extern gewicht
Aanbevolen justergewicht	12000 kg (M1)
Weegcel type	HS-16 15T
Interne meetfrequentie	10 Hz

Approval

CE-teken	✓
----------	---

KERN HFD 10T-3M



Robuuste kraanweegschaal met hoge resolutie tot 12 ton, met ijkvergunning [M]

Stroomvoorziening

Ingangsspanning voedingsadapter / stroom [Max] 110 V - 240 V AC

Ingangsspanning voedingsadapter / stroom [Max] 12 V, 2500 mA

Plug-in voedingseenheid type Stekkeradapter

Bijgeleverde plug-in voedingseenheid Batterij & Voeding

Plug-in voedingseenheid / adapter voor landen - bij de levering inbegrepen EURO UK CH

Plug-in voedingseenheid / adapter voor landen - optioneel EURO UK CH

Accu 7,4 V, 5200 mAh

Accu oplaadtijd 12 h

Accu bedrijfsduur - met achtergrondverlichting 30 h

Accu bedrijfsduur - zonder achtergrondverlichting 70 h

Batterij 1×12 V, Type 23 A

Milieuomstandigheden

Luchtvochtigheid omgeving [Min] 10 %

Luchtvochtigheid omgeving [Max] 95 %

Omgevingstemperatuur [Min] -10 °C

Omgevingstemperatuur [Max] 40 °C

Verpakking & verzending

Afreesbaarheid kracht [d] (N) 1 d

Verzendmethode Pakketdienst

Afmetingen verpakking (B×D×H) 720×270×270 mm

Nettogewicht ca. 20 kg

Brutogewicht ca. 22 kg

UN-nummer (gevaarlijke stof) 3481

Diensten

Artikelnummer voor afstelling op de opstelplaats 961-252


Artikelnummer voor conformiteitsbeoordeling (ijkning) 965-133H

Artikelnummer voor DAkKS-kalibratie 963-133H

Artikelnummer voor conformiteitscertificaat 969-517

Piktogramme

STANDARD



OPTION



FACTORY

