

KERN HFD 3T-3M

KERN

Robuuste kraanweegschaal met hoge resolutie tot 12 ton, met ijkvergunning [M]



Conformiteitsbeoordeling af fabriek mogelijk	✓
Modelgoedkeuring voor conformiteitsbeoordeling	✓
Nauwkeurigheidsklasse	III
IJkeenheid [e]	1 kg

Scherm	
Scherm cijferhoogte	30 mm
Scherm achtergrondverlichting	LED wit

Ontwerp	
Afmetingen afleesinrichting (B×D×H)	194×160×129 mm
Afmetingen compleet gemonteerd (B×D×H)	457×194×129 mm
Afmetingen behuizing - breedte (A)	194 mm
Afmetingen behuizing - diep (B)	129 mm
Afmetingen behuizing - hoogte/ lengte (C)	160 mm
Afmetingen - totale hoogte/totale lengte (D)	457 mm
Afmetingen - binnenlengte (E)	413 mm
Afmetingen oog/top - gatdiameter (F)	58 mm
Afmetingen haak/beneden - gatdiameter (G)	58 mm
Materiaal behuizing	gegoten aluminium
Materiaal lasthaak	ongelegerd gesmeed staal
Materiaal ophanging	ongelegerd gesmeed Staal
Materiaal meetcel(len)	hooggelegerd staal

Functies	
Aantal toetsen voor bediening	5
Auto-Off interval(len) in batterij/ accu bedrijf	3 min off 5 min 15 min
Draadloze bediening	✓
Tarreefunctie	handleiding (eenmalig)
Standby-functie	✓
Bereik draadloze module	20 m
Wegingen onder het weegplateau	Geen
Interfaces	Bluetooth BTC (v4.0) (optionele, factory)

Stroomvoorziening	
Ingangsspanning voedingsadapter / stroom [Max]	110 V - 240 V AC

Categorie	
Merk	KERN
Productcategorie	Industrieweegschalen
Productgroep	Hangweegschalen

Meetsysteem	
Afreesbaarheid [d]	1000 g
Weegbereik [Max]	3000 kg
Minimumgewicht [Min]	20 kg
Excentrische/off-centrische belasting niet mogelijk	✓
Tolerantie (% van [Max])	0,2%
Reproducibilidad	1 kg
Linearisatie	± 1 kg
Weegstelsel	Rekmeetstrip
Resolutie	3.000
Tarrabereik	2999 kg
Eenheden	kg
Eenheden (indien de eenheid wordt beoordeeld op conformiteit)	kg
Vooraf ingestelde eenheid	kg
Inslingertijd	2 s
Opwarmtijd	10 min
Justermogelijkheden	Justering met extern gewicht
Aanbevolen justergewicht	3000 kg (M1)
Weegcel type	HS-16 5T
Interne meetfrequentie	10 Hz

Approval	
CE-teken	✓

KERN HFD 3T-3M



Robuuste kraanweegschaal met hoge resolutie tot 12 ton, met ijkvergunning [M]

Ingangsspanning voedingsadapter / stroom [Max]	12 V, 2500 mA
Plug-in voedingseenheid type	Stekkeradapter
Bijgeleverde plug-in voedingseenheid	Batterij & Voeding
Plug-in voedingseenheid / adapter voor landen - bij de levering inbegrepen	EURO UK CH
Plug-in voedingseenheid / adapter voor landen - optioneel	EURO UK CH
Accu	7,4 V, 5200 mAh
Accu oplaadtijd	12 h
Accu bedrijfsduur - met achtergrondverlichting	30 h
Accu bedrijfsduur - zonder achtergrondverlichting	70 h
Batterij	1×12 V, Type 23 A

Milieuomstandigheden

Luchtvochtigheid omgeving [Min]	10 %
Luchtvochtigheid omgeving [Max]	95 %
Omgevingstemperatuur [Min]	-10 °C
Omgevingstemperatuur [Max]	40 °C

Verpakking & verzending


Afleesbaarheid kracht [d] (N)	1 d
Verzendmethode	Pakketdienst
Afmetingen verpakking (B×D×H)	725×275×270 mm
Nettogewicht ca.	10 kg
Brutogewicht ca.	12 kg
Verzendgewicht	12 kg
UN-nummer (gevaarlijke stof)	3481

Diensten

Artikelnummer voor afstelling op de opstelplaats	961-252
Artikelnummer voor conformiteitsbeoordeling (ijking)	965-132H
Artikelnummer voor DAkkS-kalibratie	963-132H
Artikelnummer voor conformiteitscertificaat	969-517

Piktogramme

STANDARD



OPTION



FACTORY

