

KERN HFD 6T-3IP

KERN

Robuuste kraanweegschaal met hoge resolutie tot 12 ton, met beschermingsgraad IP67



Scherm	
Scherm cijferhoogte	30 mm
Scherm achtergrondverlichting	LED wit
Talen voor gebruikersinterfaces	Symbolische taal

Ontwerp	
Afmetingen afleesinrichting (B×D×H)	194×160×129 mm
Afmetingen compleet gemonteerd (B×D×H)	518×194×129 mm
Afmetingen behuizing - breedte (A)	194 mm
Afmetingen behuizing - diep (B)	129 mm
Afmetingen behuizing - hoogte/lengte (C)	160 mm
Afmetingen - totale hoogte/totale lengte (D)	518 mm
Afmetingen - binnenlengte (E)	467 mm
Afmetingen oog/top - gatdiameter (F)	68,3 mm
Afmetingen haak/beneden - gatdiameter (G)	68,3 mm
Materiaal behuizing	gegoten aluminium
Materiaal lasthaak	ongelegerd gesmeed staal
Materiaal ophanging	ongelegerd gesmeed Staal
Materiaal meetcel(len)	hooggelegerd staal

Functies	
Aantal toetsen voor bediening	5
Auto-Off interval(len) in batterij/accu bedrijf	3 min off 5 min 15 min
Draadloze bediening	✓
Tarreerfunctie	handleiding (eenmalig)
Standby-functie	✓
Bereik draadloze module	20 m
Interfaces	Bluetooth BTC (v4.0) (optionele, factory)
Bescherming IP - complete unit	IP67

Stroomvoorziening	
Ingangsspanning voedingsadapter / stroom [Max]	110 V - 240 V AC
Ingangsspanning voedingsadapter / stroom [Max]	12 V DC, 2500 mA
Plug-in voedingseenheid type	Stekkeradapter
Bijgeleverde plug-in voedingseenheid	Batterij & Voeding

Categorie	
Merk	KERN
Productcategorie	Industrieweegschalen
Productgroep	Hangweegschalen

Meetsysteem	
Afleesbaarheid [d]	500 g; 1000 g; 2000 g
Weegbereik [Max]	1500 kg; 3000 kg; 6000 kg
Excentrische/off-centrische belasting niet mogelijk	✓
Tolerantie (% van [Max])	0,2%
Reproducibilidad	0,5 kg; 1 kg; 2 kg
Linearisatie	± 1 kg; 2 kg; 4 kg
Weegsysteem	Rekmeetstrip
Resolutie	3.000, 3.000, 3.000
Tarrabereik	5998 kg
Eenheden	kg
Vooraf ingestelde eenheid	kg
Inslingertijd	2 s
Opwarmtijd	10 min; 10 min; 10 min
Justermogelijkheden	Justering met extern gewicht
Aanbevolen justergewicht	6000 kg (M1)
Mogelijke aanpassingspunten	6000 kg
Weegcel type	HS-16 8T
Interne meetfrequentie	10 Hz

Approval	
CE-teken	✓

KERN HFD 6T-3IP



Robuuste kraanweegschaal met hoge resolutie tot 12 ton, met beschermingsgraad IP67

Plug-in voedingseenheid / adapter voor landen - bij de levering inbegrepen	EURO UK CH
Plug-in voedingseenheid / adapter voor landen - optioneel	EURO UK CH
Accu	7,4 V, 5200 mAh
Accu oplaadtijd	12 h
Accu bedrijfsduur - met achtergrondverlichting	30 h
Accu bedrijfsduur - zonder achtergrondverlichting	70 h
Batterij	1×12 V, Type 23 A

Milieuomstandigheden

Luchtvochtigheid omgeving [Min]	10 %
Luchtvochtigheid omgeving [Max]	95 %
Omgevingstemperatuur [Min]	-10 °C
Omgevingstemperatuur [Max]	40 °C

Verpakking & verzending

Afleesbaarheid kracht [d] (N)	1 d
Verzendmethode	Pakketdienst
Afmetingen verpakking (B×D×H)	720×275×265 mm
Nettogewicht ca.	15 kg
Brutogewicht ca.	17 kg
UN-nummer (gevaarlijke stof)	3481

Diensten

Artikelnummer voor afstelling op de opstelplaats	961-252
Artikelnummer voor DAkKS-kalibratie	963-132H
Artikelnummer voor conformiteitscertificaat	969-517

Piktogramme

STANDARD



OPTION



FACTORY

