

# KERN HFM 10T1



Robuuste industriële kraanweegschaal met heldere LED-display voor optimale aflezing in ongunstige omgevingsomstandigheden.



Talen voor gebruikersinterfaces

Symbolische taal

## Ontwerp

Afmetingen afleesinrichting (B×D×H)	300×230×190 mm
Afmetingen compleet gemonteerd (B×D×H)	300×190×850 mm
Afmetingen behuizing - breedte (A)	300 mm
Afmetingen behuizing - diep (B)	230 mm
Afmetingen behuizing - hoogte/lengte (C)	190 mm
Afmetingen - totale hoogte/totale lengte (D)	840 mm
Afmetingen - binnenlengte (E)	750 mm
Afmetingen oog/top - gatdiameter (F)	92 mm
Afmetingen haak/beneden - gatdiameter (G)	60 mm
Materiaal behuizing	gegoten aluminium
Materiaal displaybehuizing	Gegoten aluminium
Materiaal lasthaak	staal, gelakt

## Functies

Aantal toetsen voor bediening	4
Auto-Off interval(len) in batterij/accu bedrijf	off 5 min 10 min 30 min 20 min
Draadloze bediening	✓
Tarreefunctie	handmatig (meerdere keren)
Hold-functie	✓
Bereik draadloze module	20 m
Wegingen onder het weegplateau	Geen

## Stroomvoorziening

Ingangsspanning voedingsadapter / stroom [Max]	220 V - 240 V AC, 50 Hz
Ingangsspanning voedingsadapter / stroom [Max]	12 V, 500 mA
Plug-in voedingseenheid type	Stekkeradapter
Bijgeleverde plug-in voedingseenheid	Batterij & Voeding
Plug-in voedingseenheid / adapter voor landen - bij de levering inbegrepen	EURO UK US CH
Plug-in voedingseenheid / adapter voor landen - optioneel	EURO AUS UK US CH
Accu	6 V, 10 Ah
Accu oplaadtijd	14 h

## Categorie

Merk	KERN
Productcategorie	Industriewegschalen
Productgroep	Hangwegschalen

## Meetsysteem

Afreesbaarheid [d]	1000 g
Weegbereik [Max]	10000 kg
Excentrische belasting bij 1/3 [Max]	10 kg
Excentrische/off-centrische belasting niet mogelijk	✓
Tolerantie (% van [Max])	0,2%
Reproducibilidad	5 kg
Linearisatie	± 10 kg
Weegsysteem	Rekmeetstrip
Resolutie	10.000
Tarrabereik	10000 kg
Eenheden	kg
Vooraf ingestelde eenheid	kg
Inslingertijd	2 s
Opwarmtijd	30 min
Justeermogelijkheden	Justering met extern gewicht
Aanbevolen justergewicht	10000 kg (M1)
Mogelijke aanpassingspunten	10000 kg

## Approval

CE-teken	✓
----------	---

## Scherm

Scherm cijferhoogte	30 mm
---------------------	-------

# KERN HFM 10T1



Robuuste industriële kraanweegschaal met heldere LED-display voor optimale aflezing in ongunstige omgevingsomstandigheden.

Accu bedrijfsduur - met achtergrondverlichting	50 h
Accu bedrijfsduur - zonder achtergrondverlichting	50 h
Batterij	1×12 V, Type 23 A

## Milieuomstandigheden

Luchtvochtigheid omgeving [Min]	0 %
Luchtvochtigheid omgeving [Max]	80 %
Omgevingstemperatuur [Min]	0 °C
Omgevingstemperatuur [Max]	40 °C

## Verpakking & verzending

Afreesbaarheid kracht [d] (N)	2 d
Verzendmethode	Expeditie
Afmetingen verpakking (B×D×H)	800×395×470 mm
Nettogewicht ca.	34 kg
Brutogewicht ca.	40 kg
UN-nummer (gevaarlijke stof)	2800

## Diensten

Artikelnummer voor afstelling op de opstelplaats	961-252
Artikelnummer voor DAkkS-kalibratie	963-133H
Artikelnummer voor conformiteitscertificaat	969-517

## Piktogramme

### STANDARD



### OPTION

