

KERN HFM 3T0.5

KERN

Robuuste industriële kraanweegschaal met heldere LED-display voor optimale aflezing in ongunstige omgevingsomstandigheden.



Scherm

Scherm cijferhoogte 30 mm

Talen voor gebruikersinterfaces Engels

Ontwerp

Afmetingen afleesinrichting (B×D×H) 270×175×200 mm

Afmetingen compleet gemonteerd (B×D×H) 270×175×610 mm

Afmetingen behuizing - breedte (A) 270 mm

Afmetingen behuizing - diep (B) 200 mm

Afmetingen behuizing - hoogte/lengte (C) 175 mm

Afmetingen - totale hoogte/totale lengte (D) 610 mm

Afmetingen - binnenlengte (E) 540 mm

Afmetingen oog/top - gatdiameter (F) 74 mm

Afmetingen haak/beneden - gatdiameter (G) 40 mm

Materiaal behuizing gegoten aluminium

Materiaal displaybehuizing Gegoten aluminium

Materiaal lasthaak staal, gelakt

Materiaal meetcel(len) aluminium

Functies

Aantal toetsen voor bediening 4

Auto-Off interval(len) in batterij/accu bedrijf off 5 min 10 min 30 min 20 min

Draadloze bediening ✓

Tarreerfunctie handmatig (meerdere keren)

Hold-functie ✓

Bereik draadloze module 20 m

Wegingen onder het weegplateau Geen

Bescherming IP - meetcel IP67

Stroomvoorziening

Ingangsspanning voedingsadapter / stroom [Max] 110 V - 230 V AC

Ingangsspanning voedingsadapter / stroom [Max] 12 V, 500 mA

Plug-in voedingseenheid type Stekkeradapter

Bijgeleverde plug-in voedingseenheid Batterij & Voeding

Plug-in voedingseenheid / adapter voor landen - bij de levering inbegrepen EURO UK US CH

Categorie

Merk	KERN
Productcategorie	Industriewegschalen
Productgroep	Hangweegschalen

Meetsysteem

Afreesbaarheid [d]	500 g
Weegbereik [Max]	3000 kg
Excentrische/off-centrische belasting niet mogelijk	✓
Tolerantie (% van [Max])	0,2%
Reproducibilidad	1 kg
Linearisatie	± 2 kg
Weegsysteem	Rekmeetstrip
Resolutie	6.000
Tarrabereik	-3000 kg
Eenheden	kg
Vooraf ingestelde eenheid	kg
Inslingertijd	2 s
Opwarmtijd	30 min
Justermogelijkheden	Justering met extern gewicht
Aanbevolen justergewicht	3000 kg (M1)
Mogelijke aanpassingspunten	3000 kg
Weegcel type	aluminium IP67 met siliconen coating + opgeplakte plaat

Approval

CE-teken ✓

KERN HFM 3T0.5



Robuuste industriële kraanweegschaal met heldere LED-display voor optimale aflezing in ongunstige omgevingsomstandigheden.

Plug-in voedingseenheid / adapter voor landen - optioneel EURO AUS UK US CH

Accu	6 V, 10 Ah
Accu oplaadtijd	14 h
Accu bedrijfsduur - met achtergrondverlichting	50 h
Accu bedrijfsduur - zonder achtergrondverlichting	50 h
Batterij	1×12 V, Type 23 A

Milieuomstandigheden

Luchtvochtigheid omgeving [Min]	0 %
Luchtvochtigheid omgeving [Max]	80 %
Omgevingstemperatuur [Min]	0 °C
Omgevingstemperatuur [Max]	40 °C

Verpakking & verzending

Afreesbaarheid kracht [d] (N)	1 d
Verzendmethode	Pakketdienst
Afmetingen verpakking (B×D×H)	375×545×340 mm
Nettogewicht ca.	16 kg
Brutogewicht ca.	18 kg
UN-nummer (gevaarlijke stof)	2800

Diensten

Artikelnummer voor afstelling op de opstelplaats	961-252
Artikelnummer voor DAkkS-kalibratie	963-132H
Artikelnummer voor conformiteitscertificaat	969-517

Piktogramme

STANDARD



OPTION

