

# KERN HMM-NP

Uitgebreide functies voor veeleisende taken

# KERN



## Categorie

Merk	Sauter
Productcategorie	Hardheidsmeters
Productgroep	Hardheidsmeting van metalen (Leeb)

## Meetsysteem

Afreesbaarheid hardheid [d] (HLx)	1
Meetbereik [Max] (HLx)	960
Meetbereik [Min] (HLx)	170
Tolerantie (% van [Max])	1%
Eenheden	HL HV HB HRB HRC MPa
Leeb-hardheidstestapparaat sensortype	D
Hardheidsschalen	HLD
Meetsonde lengte	14,6 cm
Meetsonde diameter	2 cm
Testobject minimumgewicht [Min]	3 kg

## Approval

CE-teken	✓
----------	---

## Ontwerp

Afmetingen behuizing (B×D×H)	30×80×150 mm
Afmetingen (B×D×H)	30×80×150 mm
Afmetingen compleet gemonteerd (B×D×H)	30×80×150 mm
Materiaal behuizing	kunststof

## Functies

Auto-Off interval(len) in batterij/ accu bedrijf	3 min
360° meting mogelijk	✓

Statistiekfunctie	✓
Geheugenfunctie	✓
Geheugen - aantal monster(aanduiding)	1
Geheugen - aantal resultaten	9

## Stroomvoorziening

Bijgeleverde plug-in voedingseenheid	Batterij
Batterij	3×1.5 V AAA

## Verpakking & verzending

Afreesbaarheid kracht [d] (N)	1 d
Verzendmethode	Pakketdienst
Afmetingen verpakking (B×D×H)	450×340×170 mm
Nettogewicht ca.	0,25 kg
Brutogewicht ca.	4,8 kg
Verzendgewicht	5,2 kg

## Diensten

Artikelnummer voor fabriekskalibratie	961-131
--	---------

## Piktogramme

### STANDARD



### OPTION

