



360° meting mogelijk	✓
Statistiefunctie	✓
Geheugenfunctie	✓
Geheugen - aantal monster(aanduiding)	1
Geheugen - aantal resultaten	9

### Stroomvoorziening

Bijgeleverde plug-in voedingseenheid	Batterij
Batterij	3×1.5 V AAA
Batterij oplaadtijd	30 h

### Milieuomstandigheden

Omgevingstemperatuur [Min]	0 °C
Omgevingstemperatuur [Max]	50 °C

### Verpakking & verzending

Afreesbaarheid kracht [d] (N)	1 d
Verzendmethode	Pakketdienst
Afmetingen verpakking (B×D×H)	380×280×80 mm
Nettogewicht ca.	0,25 kg
Brutogewicht ca.	4,6 kg
Verzendgewicht	4,56 kg

### Diensten

Artikelnummer voor fabriekskalibratie	961-131
---------------------------------------	---------

### Piktogramme

#### STANDARD



#### OPTION



### Categorie

Merk	Sauter
Productcategorie	Hardheidsmeters
Productgroep	Hardheidsmeting van metalen (Leeb)

### Meetsysteem

Afreesbaarheid hardheid [d] (HLx)	1
Meetbereik [Max] (HLx)	960
Meetbereik [Min] (HLx)	170
Tolerantie (% van [Max])	1%
Eenheden	HL HV HB HRB HRC MPa
Leeb-hardheidstestapparaat sensortype	D
Hardheidsschalen	HLD
Meetsonde lengte	14,6 cm
Meetsonde diameter	2 cm
Inclusief testblok	✓
Testobject minimumgewicht [Min]	3 kg

### Approval

CE-teken	✓
----------	---

### Ontwerp

Afmetingen behuizing (B×D×H)	150×80×30 mm
Afmetingen (B×D×H)	150×80×30 mm
Afmetingen compleet gemonteerd (B×D×H)	150×80×30 mm
Materiaal behuizing	kunststof

### Functies

Auto-Off interval(len) in batterij/accu bedrijf	3 min
---	-------