

KERN HO 10K

Premium UCI hardheidstester voor Rockwell, Brinellen Vickers

KERN



Statistiekfunctie	✓
Grenswaardefunctie	✓
Geheugenfunctie	✓
Geheugen - aantal resultaten	1.000
Interfaces	USB-Device

Stroomvoorziening

Ingangsspanning voedingsadapter / stroom [Max]	110 - 240 V
Ingangsspanning voedingsadapter / stroom [Max]	5 V, 2 A
Plug-in voedingseenheid type	USB incl. plug-in voedingseenheid (scheidbaar)
Bijgeleverde plug-in voedingseenheid	Batterij & Voeding
Plug-in voedingseenheid / adapter voor landen - bij de levering inbegrepen	EURO
Plug-in voedingseenheid / adapter voor landen - optioneel	EURO AUS UK US
Accu	4,2 V 4800 mAh
Accu oplaadtijd	8 h
Accu bedrijfsduur - met achtergrondverlichting	6 h
Accu bedrijfsduur - zonder achtergrondverlichting	12 h

Verpakking & verzending

Afreesbaarheid kracht [d] (N)	1 d
Verzendmethode	Pakketdienst
Afmetingen verpakking (BxDxH)	395x325x150 mm
Nettogewicht ca.	0,90 kg
Brutogewicht ca.	4,4 kg
UN-nummer (gevaarlijke stof)	3481

Diensten

Artikelnummer voor fabriekskalibratie	961-270
---------------------------------------	---------

Categorie	
Merk	Sauter
Productcategorie	Hardheidsmeters
Productgroep	Hardheidsmeting van metalen (UCI)

Meetsysteem	
Eenheden	HL HV HB HRB HRC MPa HRA
Hardheidsschalen	HV 10
Testkracht hardheidsmeting	100 N
Meetsonde lengte	15,5 cm
Meetsonde diameter	18 mm
Inclusief testblok	✓
Meetbereik Rockwell - scala A	61-85,6HRA
Meetbereik Rockwell - scala B	41-100HRB
Meetbereik Rockwell - scala C	20,3-68HRC
Testobject minimumgewicht [Min]	300 g

Approval	
CE-teken	✓

Ontwerp	
Afmetingen behuizing (BxDxH)	28x83x160 mm
Afmetingen (BxDxH)	28x83x160 mm
Afmetingen compleet gemonteerd (BxDxH)	28x83x160 mm
Materiaal behuizing	metaal, gelakt

Functies	
Auto-Off interval(len) in batterij/accu bedrijf	30 min
360° meting mogelijk	✓

KERN HO 10K



Premium UCI hardheidstester voor Rockwell, Brinellen Vickers

Piktogramme

STANDARD



OPTION

