

# KERN HO 5K

Premium UCI hardheidstester voor Rockwell, Brinellen Vickers

# KERN



Statistiekfunctie	✓
Grenswaardefunctie	✓
Geheugenfunctie	✓
Geheugen - aantal resultaten	1.000
Interfaces	USB-Device

## Stroomvoorziening

Ingangsspanning voedingsadapter / stroom [Max]	110 - 240 V
Ingangsspanning voedingsadapter / stroom [Max]	5 V, 2 A
Plug-in voedingseenheid type	USB incl. plug-in voedingseenheid (scheidbaar)

Bijgeleverde plug-in voedingseenheid	Batterij & Voeding
--------------------------------------	--------------------

Plug-in voedingseenheid / adapter voor landen - bij de levering inbegrepen	EURO
--	------

Plug-in voedingseenheid / adapter voor landen - optioneel	EURO AUS UK US
---	----------------

Accu	4,2 V 4800 mAh
------	----------------

Accu oplaadtijd	8 h
-----------------	-----

Accu bedrijfsduur - met achtergrondverlichting	6 h
--	-----

Accu bedrijfsduur - zonder achtergrondverlichting	12 h
---	------

## Verpakking & verzending

Afreesbaarheid kracht [d] (N)	1 d
-------------------------------	-----

Verzendmethode	Pakketdienst
----------------	--------------

Afmetingen verpakking (BxDxH)	395x320x140 mm
-------------------------------	----------------

Nettogewicht ca.	0,95 kg
------------------	---------

Brutogewicht ca.	4,4 kg
------------------	--------

UN-nummer (gevaarlijke stof)	3481
------------------------------	------

## Diensten

Artikelnummer voor fabriekskalibratie	961-270
---------------------------------------	---------

## Categorie

Merk	Sauter
------	--------

Productcategorie	Hardheidsmeters
------------------	-----------------

Productgroep	Hardheidsmeting van metalen (UCI)
--------------	-----------------------------------

## Meetsysteem

Eenheden	HL HV HB HRB HRC MPa HRA
----------	--------------------------

Hardheidsschalen	HV 5
------------------	------

Testkracht hardheidsmeting	50 N
----------------------------	------

Meetsonde lengte	15,5 cm
------------------	---------

Meetsonde diameter	18 mm
--------------------	-------

Inclusief testblok	✓
--------------------	---

Meetbereik Rockwell - scala A	61-85,6HRA
-------------------------------	------------

Meetbereik Rockwell - scala B	41-100HRB
-------------------------------	-----------

Meetbereik Rockwell - scala C	20,3-68HRC
-------------------------------	------------

Testobject minimumgewicht [Min]	300 g
---------------------------------	-------

## Approval

CE-teken	✓
----------	---

## Ontwerp

Afmetingen behuizing (BxDxH)	28x83x160 mm
------------------------------	--------------

Afmetingen (BxDxH)	28x83x160 mm
--------------------	--------------

Afmetingen compleet gemonteerd (BxDxH)	28x83x160 mm
--	--------------

Materiaal behuizing	metaal, gelakt
---------------------	----------------

## Functies

Auto-Off interval(len) in batterij/ accu bedrijf	30 min
--	--------

360° meting mogelijk	✓
----------------------	---

# KERN HO 5K



Premium UCI hardheidstester voor Rockwell, Brinellen Vickers

## Piktogramme

### STANDARD



### OPTION

