

KERN IFB 10K-4



Industriële weegschaal met zeer verfijnde schaalindeling in zware uitvoering



Talen voor gebruikersinterfaces Symbolische taal

Ontwerp

Afmetingen afleesinrichting (B×D×H)	250×160×58 mm
Afmetingen weegplateau (B×D×H)	300×240×110 mm
Afmetingen compleet gemonteerd (B×D×H)	300×240×410 mm
Afmetingen weegoppervlak (B×D)	300×240 mm
Materiaal behuizing	kunststof
Materiaal displaybhuizing	Kunststoffen
Materiaal weegoppervlak	edelstaal
Materiaal plateau	staal, gelakt
Materiaal meetcel(len)	aluminium
Statief hoogte	330 mm
Statief kantelbaar	✓
Wandhouder	✓
Afleesinrichting kabellengte	3 m
Toegestane afleesinrichting-kabellengte [Max]	3 m
Stelschroeven verstelbaar	✓
Meetcellen - aantal	1

Functies

Aantal toetsen voor bediening	7
Auto-Off interval(len) in netbedrijf	off 5 min 15 min
Auto-Off interval(len) in batterij/accu bedrijf	off 5 min 15 min
Tarreefunctie	handmatig (eenmaal en verschillende keren)
Telfunctie	✓
Tolerantie wegen	✓
Tolerantie wegen - signaal type	akoestisch visueel
Functie voor middeling onder onstabiele weegomstandigheden	✓
Recept/samenstellingsniveau	Sum A
Totale geheugenfunctie	✓

Interfaces	RS-232 standaard Bluetooth BTC (v2.0) (optionele, factory) analoog (0 - 10 V) (optionele, factory) analoog (4 - 20 mA) (optionele, factory)
------------	--

Bescherming IP - complete unit	-
Bescherming IP - scherm	geen IP-beveiliging
Bescherming IP - meetcel	IP65
Bescherming IP - plateau	geen IP-beveiliging

Categorie

Merk	KERN
Productcategorie	Industriewegschalen
Productgroep	Plateauweegschalen

Meetsysteem

Afreesbaarheid [d]	0,5 g
Weegbereik [Max]	15 kg
Excentrische belasting bij 1/3 [Max]	0,0025 kg
Reproducibilidad	0,0005 kg
Linearisatie	± 0,0015 kg
Weegstelsysteem	Rekmeetstrip
Resolutie	30.000
Eenheden	kg
Vooraf ingestelde eenheid	kg
Inslingertijd	2 s
Opwarmtijd	120 min
Justermogelijkheden	Justering met extern gewicht
Aanbevolen justergewicht	15 kg (F2)
Mogelijke aanpassingspunten	15 kg
Weegcel type	aluminium IP65 met siliconen coating
Weegcel verbinding	4-draads

Approval

CE-teken	✓
----------	---

Scherm

Scherm cijferhoogte	52 mm
Scherm achtergrondverlichting	✓

KERN IFB 10K-4



Industriële weegschaal met zeer verfijnde schaalindeling in zware uitvoering

Tellen

Kleinste stukgewicht bij het tellen van het aantal stuks	500 mg
Kleinste stukgewicht bij het tellen van het aantal stuks - onder normale omstandigheden	5 g
Mogelijke referentiewaarden	10, 20, 50, 100, 200
Tellingsresolutie (Laboratoriumomstandigheden)	30.000

Stroomvoorziening

Ingangsspanning voedingsadapter / stroom [Max]	100 V - 240 V, 50 / 60 Hz
Ingangsspanning voedingsadapter / stroom [Max]	12 V, 500 mA
Plug-in voedingseenheid type	Stekkeradapter
Bijgeleverde plug-in voedingseenheid	Voedingseenheid
Plug-in voedingseenheid / adapter voor landen - bij de levering inbegrepen	EURO UK US
Plug-in voedingseenheid / adapter voor landen - optioneel	EURO AUS UK US CH
Accu oplaadtijd	12 h
Accu bedrijfsduur - met achtergrondverlichting	8 h
Accu bedrijfsduur - zonder achtergrondverlichting	35 h
Batterij	geen batterij

Milieuomstandigheden

Luchtvochtigheid omgeving [Min]	0 %
Luchtvochtigheid omgeving [Max]	80 %
Omgevingstemperatuur [Min]	-10 °C
Omgevingstemperatuur [Max]	40 °C

Verpakking & verzending

Afreesbaarheid kracht [d] (N)	1 d
Verzendmethode	Pakketdienst
Afmetingen verpakking (BxDxH)	420x700x230 mm
Nettogewicht ca.	5,0 kg
Brutogewicht ca.	7 kg
Verzendgewicht	13,5 kg

Diensten

Artikelnummer voor afstelling op de opstelplaats	961-248
--	---------

Artikelnummer voor DAkkS-kalibratie 963-128

Artikelnummer voor conformiteitscertificaat 969-517

Piktogramme

STANDARD



OPTION



FACTORY

