


KERN IOC 10K-4



Allround-plateauweegschaal met veelzijdige communicatiemogelijkheden en ijkgoedkeuring [M] - nu nieuwe modellen met hoge resolutie



Categorie

Merk	KERN
Productcategorie	Industrieweegschalen
Productgroep	Plateauweegschalen

Meetsysteem

Aflesbaarheid [d]	0,2 g; 0,5 g
Weegbereik [Max]	6 kg; 15 kg
Excentrische belasting bij 1/3 [Max]	0,001 kg; 0,0025 kg
Minimumgewicht [Min]	0,04 kg; 0,1 kg
Reproducibilidad	0,0002 kg; 0,0005 kg
Linearisatie	± 0,0006 kg; 0,0015 kg
Linearisatie in punten	3
Weegsysteem	Rekmeetstrip
Resolutie	30.000, 30.000
Eenheden	kg g lb oz PCS tJ HJ
Vooraf ingestelde eenheid	kg
Inslingertijd	2 s
Opwarmtijd	120 min; 120 min
Justeermogelijkheden	Justering met extern gewicht
Aanbevolen justergewicht	15 kg (M1)
Weegcel type	aluminium IP65 met siliconen coating

Approval

CE-teken	✓
Conformiteitsbeoordeling af fabriek mogelijk	✓
Modelgoedkeuring voor conformiteitsbeoordeling	✓
Nauwkeurigheidsklasse	III
IJkeenheid [e]	0,002 kg; 0,005 kg

Scherm

Scherm type	LCD
Scherm cijferhoogte	25 mm
Scherm achtergrondverlichting	✓
Scherm grootte	110×35 mm
Talen voor gebruikersinterfaces	Symbolische taal

Ontwerp

Afmetingen afleesinrichting (B×D×H)	268×115×80 mm
Afmetingen weegplateau (B×D×H)	300×240×110 mm
Afmetingen weegoppervlak (B×D)	300×240 mm
Materiaal displaybehuizing	Kunststoffen
Materiaal weegoppervlak	edelstaal
Materiaal plateau	zacht staal
Materiaal meetcel(len)	aluminium
Statief kantelbaar	✓
Wandhouder	✓
Afleesinrichting kabellengte	3 m
Stelschroeven verstelbaar	✓
Meetcellen - aantal	1

Functies

Aantal toetsen voor bediening	7
Auto-Off interval(len) in batterij/accu bedrijf	3 min off 5 min 30 min 15 min
PreTare-functie	✓
Tarreefunctie	handmatig (meerdere keren)
Percentage bepalen	✓
Telfunctie	✓
Tolerantie wegen	✓
Functie voor middeling onder onstabiele weegomstandigheden	✓
Alibigeheugen	optioneel intern geheugen
Alibigeheugen - aantal geheugenplaatsen	250.000

Interfaces	RS-232 standaard Ethernet (optionele, factory) USB (optionele, factory) WiFi (optionele, factory) Alibigeheugen (optionele, factory) USB-Host/Master (optionele, factory) IJkstekker (optionele, factory) Bluetooth BLE (v4.0) (optionele, factory)
------------	---

KERN IOC 10K-4



Allround-plateauweegschaal met veelzijdige communicatiemogelijkheden en ijkgoedkeuring [M] - nu nieuwe modellen met hoge resolutie

Bescherming IP - complete unit IP65

Bescherming IP - scherm IP65

Bescherming IP - meetcel IP65

Bescherming IP - plateau IP65

Tellen

Kleinste stukgewicht bij het tellen van het aantal stuks 500 mg

Kleinste stukgewicht bij het tellen van het aantal stuks - onder normale omstandigheden 5 g

Mogelijke referentiehoeveelheid 10, 20, 50, 100, 200

Tellingsresolutie (Laboratoriumomstandigheden) 30.000

Stroomvoorziening

Ingangsspanning voedingsadapter / stroom [Max] 100 V - 240 V AC 50/60 Hz 0.4 A max

Ingangsspanning voedingsadapter / stroom [Max] 12 V DC, 1000 mA

Plug-in voedingseenheid type Stekkeradapter

Bijgeleverde plug-in voedingseenheid Voedingseenheid

Plug-in voedingseenheid / adapter voor landen - bij de levering inbegrepen EURO AUS UK US CH

Plug-in voedingseenheid / adapter voor landen - optioneel EURO AUS UK US CH

Accu oplaadtijd 3 h

Accu bedrijfsduur - met achtergrondverlichting 26 h

Accu bedrijfsduur - zonder achtergrondverlichting 43 h

Batterij geen batterij

Batterij oplaadtijd 100 h

Milieuomstandigheden

Luchtvochtigheid omgeving [Min] 0 %

Luchtvochtigheid omgeving [Max] 80 %

Omgevingstemperatuur [Min] -10 °C

Omgevingstemperatuur [Max] 40 °C

Verpakking & verzending

Af leesbaarheid kracht [d] (N) 1 d

Verzendmethode Pakketdienst

Afmetingen verpakking (B×D×H) 710×360×185 mm

Nettogewicht ca. 6 kg

Brutogewicht ca. 7 kg

Diensten

Artikelnummer voor afstelling op de opstelplaats 961-248

Artikelnummer voor conformiteitsbeoordeling (ijking) 965-228

Artikelnummer voor DAkkS-kalibratie 963-128

Piktogramme

STANDARD



OPTION



FACTORY

