

KERN IOC 300K-3



Allround-plateauweegschaal met veelzijdige communicatiemogelijkheden en ijkgoedkeuring [M] - nu nieuwe modellen met hoge resolutie



Scherms grootte	110×35 mm
Talen voor gebruikersinterfaces	Symbolische taal

Ontwerp

Afmetingen afleesinrichting (B×D×H)	268×115×80 mm
Afmetingen weegplateau (B×D×H)	650×500×150 mm
Afmetingen weegoppervlak (B×D)	650×500 mm
Materiaal displaybehuizing	Kunststoffen
Materiaal weegoppervlak	edelstaal
Materiaal plateau	zacht staal
Materiaal meetcel(len)	aluminium
Statief kantelbaar	✓
Wandhouder	✓
Afleesinrichting kabellengte	3 m
Stelschroeven verstelbaar	✓
Meetcellen - aantal	1

Functies

Aantal toetsen voor bediening	7
Auto-Off interval(len) in batterij/accu bedrijf	3 min off 5 min 30 min 15 min
PreTare-functie	✓
Tarreefunctie	handmatig (meerdere keren)
Percentage bepalen	✓
Telfunctie	✓
Tolerantie wegen	✓
Functie voor middeling onder onstabiele weegomstandigheden	✓

Alibigeheugen	optioneel intern geheugen
---------------	---------------------------

Alibigeheugen - aantal geheugenplaatsen	250.000
---	---------

Interfaces	RS-232 standaard Ethernet (optionele, factory) USB (optionele, factory) WiFi (optionele, factory) Alibigeheugen (optionele, factory) USB-Host/Master (optionele, factory) IJkstekker (optionele, factory) Bluetooth BLE (v4.0) (optionele, factory)
------------	---

Bescherming IP - complete unit	IP65
--------------------------------	------

Bescherming IP - scherm	IP65
-------------------------	------

Bescherming IP - meetcel	IP65
--------------------------	------

Bescherming IP - plateau	IP65
--------------------------	------

Categorie

Merk	KERN
Productcategorie	Industrieweegschalen
Productgroep	Plateauweegschalen

Meetsysteem

Afleesbaarheid [d]	5 g; 10 g
Weegbereik [Max]	150 kg; 300 kg
Excentrische belasting bij 1/3 [Max]	0,025 kg; 0,05 kg
Minimumgewicht [Min]	1 kg; 2 kg
Reproducibilidad	0,005 kg; 0,01 kg
Linearisatie	± 0,015 kg; 0,03 kg
Linearisatie in punten	3
Weegstelsysteem	Rekmeetstrip
Resolutie	30.000, 30.000
Eenheden	kg g lb oz PCS tJ HJ
Vooraf ingestelde eenheid	kg
Inslingertijd	2 s
Opwarmtijd	120 min; 120 min
Justermogelijkheden	Justering met extern gewicht
Aanbevolen justergewicht	300 kg (M1)
Weegcel type	aluminium IP65 met siliconen coating

Approval

CE-teken	✓
----------	---

Scherms

Scherms type	LCD
Scherms cijferhoogte	25 mm
Scherms achtergrondverlichting	✓

KERN IOC 300K-3

KERN

Allround-plateauweegschaal met veelzijdige communicatiemogelijkheden en
ijkgoedkeuring [M] - nu nieuwe modellen met hoge resolutie

Tellen

Kleinste stukgewicht bij het tellen van het aantal stuks	10 g
Kleinste stukgewicht bij het tellen van het aantal stuks - onder normale omstandigheden	100 g
Mogelijke referentiewaarde	10, 20, 50, 100, 200
Tellingsresolutie (Laboratoriumomstandigheden)	30.000

Stroomvoorziening

Ingangsspanning voedingsadapter / stroom [Max]	100 V - 240 V AC 50/60 Hz 0.4 A max
Ingangsspanning voedingsadapter / stroom [Max]	12 V DC, 1000 mA
Plug-in voedingseenheid type	Stekkeradapter
Bijgeleverde plug-in voedingseenheid	Voedingseenheid
Plug-in voedingseenheid / adapter voor landen - bij de levering inbegrepen	EURO AUS UK US CH
Plug-in voedingseenheid / adapter voor landen - optioneel	EURO AUS UK US CH
Accu oplaadtijd	3 h
Accu bedrijfsduur - met achtergrondverlichting	26 h
Accu bedrijfsduur - zonder achtergrondverlichting	43 h
Batterij	geen batterij
Batterij oplaadtijd	100 h

Milieuomstandigheden

Luchtvochtigheid omgeving [Min]	0 %
Luchtvochtigheid omgeving [Max]	80 %
Omgevingstemperatuur [Min]	-10 °C
Omgevingstemperatuur [Max]	40 °C

Verpakking & verzending

Afreesbaarheid kracht [d] (N)	1 d
Verzendmethode	Pakketdienst
Afmetingen verpakking (B×D×H)	1050×740×175 mm
Nettogewicht ca.	22 kg
Brutogewicht ca.	26 kg

Diensten

Artikelnummer voor afstelling op de opstelplaats	961-249
--	---------

Artikelnummer voor DAkkS-kalibratie 963-129

Piktogramme

STANDARD



OPTION



FACTORY

