


KERN IOC 30K-4



Balance plateforme polyvalente avec de nombreuses possibilités de communication et approbation d'homologation [M] - nouveaux modèles haute résolution



Catégorie

Marque	KERN
Catégorie de produit	Balances d'industrie
Groupe de produit	Balances plate-forme colis

Système de mesure

Lecture [d]	0,5 g; 1 g
Portée [Max]	15 kg; 30 kg
Charge excentrée à 1/3 [Max]	0,0025 kg; 0,005 kg
Poids minimal [Min]	0,1 kg; 0,2 kg
Reproductibilité	0,0005 kg; 0,001 kg
Linéarité	± 0,0015 kg; 0,003 kg
Linéarisation en points	3
Système de pesée	Jauge de contrainte
Résolution	30.000, 30.000
Unités de mesure	kg g lb oz PCS tJ HJ
Unité pré-réglée	kg
Temps de stabilisation	2 s
Temps de préchauffage	120 min; 120 min
Possibilités d'ajustage	Ajustement avec poids externe
Poids de réglage recommandé	30 kg (M1)
Cellule de pesée type de construction	aluminium IP65 revêtement silicone

Homologation

Sigle CE	✓
----------	---

Écran

Écran type	LCD
Écran hauteur de chiffres	25 mm
Écran rétroéclairage	oui
Écran taille	110×35 mm

Langues de l'interface utilisateur	Langage symbolique
------------------------------------	--------------------

Forme de construction

Dimensions afficheur (L×P×H)	268×115×80 mm
Dimensions plateforme de pesée (L×P×H)	400×300×110 mm
Dimensions surface de pesée (L×P)	400×300 mm
Matériau boîtier de l'écran	Plastiques
Matériau plateau de pesée	inox
Matériau plateforme	acier doux
Matériau capteur(s) de charge	aluminium
Colonne inclinable	✓
Support mural	✓
Afficheur longueur de câble	3 m
Vis de nivellement réglables	✓
Capteurs de charge - nombre	1

Fonctions

Nombre de touches pour l'utilisation	7
Auto-Off intervalle(s) en fonctionnement sur piles/batteries	3 min off 5 min 30 min 15 min
Fonction PreTare	✓
Fonction de tare	manuellement (plusieurs fois)
Détermination de pourcentage	✓
Fonction comptage	✓
Pesée de tolérance	✓
Fonction de calcul de la valeur moyenne en cas de conditions de pesée instables	✓

Mémoire alibi	mémoire interne en option
---------------	---------------------------

Mémoire alibi - nombre d'emplacements de mémoire	250.000
--	---------

Interfaces	RS-232 de série Ethernet (en option, factory) USB (en option, factory) WiFi (en option, factory) Mémoire alibi (en option, factory) USB-Host/Master (en option, factory) Prise d'homologation (en option, factory) Bluetooth BLE (v4.0) (en option, factory)
------------	--

Protection IP - dispositif complet	IP65
------------------------------------	------

Protection IP - écran	IP65
-----------------------	------

Protection IP - capteur de charge	IP65
-----------------------------------	------

KERN IOC 30K-4



Balance plateforme polyvalente avec de nombreuses possibilités de communication et approbation d'homologation [M] - nouveaux modèles haute résolution

Protection IP - plateforme IP65

Numéro d'article pour étalonnage 963-128
DAkkS

Comptage

Poids minimale par pièce au comptage (laboratoire) 1 g
Poids minimale par pièce au comptage (normal) 10 g
Quantité de référence 10, 20, 50, 100, 200
Résolution de comptage (Conditions de laboratoire) 30.000

Piktogramme


STANDARD



OPTION



FACTORY



Alimentation en énergie

Tension d'entrée bloc d'alimentation / électricité [Max] 100 V - 240 V AC 50/60 Hz 0.4 A max
Tension d'entrée bloc d'alimentation / courant [Max] 12 V DC, 1000 mA
Bloc d'alimentation type Bloc d'alimentation
Bloc d'alimentation fourni Unité d'alimentation électrique
Bloc d'alimentation / adaptateur pour les pays - compris dans la livraison EURO AUS UK US CH
Bloc d'alimentation / adaptateur pour les pays - en option EURO AUS UK US CH
Batterie temps de chargement 3 h
Batterie autonomie - avec rétroéclairage 26 h
Batterie autonomie - sans rétroéclairage 43 h
Pile pas de pile
Pile temps de chargement 100 h

Conditions environnementales

Humidité atmosphérique [Min] 0 %
Humidité atmosphérique [Max] 80 %
Température ambiante [Min] -10 °C
Température ambiante [Max] 40 °C

Emballage & expédition

Lecture force [d] (N) 1 d
Mode de livraison Service de colis
Dimensions emballage (L×P×H) 810×360×185 mm
Poids net env. 8 kg
Poids brut env. 9 kg

Services

Numéro d'article pour ajustage sur le lieu d'installation 961-248