


KERN IOC 6K-4



Allround-plateauweegschaal met veelzijdige communicatiemogelijkheden en ijkgoedkeuring [M] - nu nieuwe modellen met hoge resolutie



Talen voor gebruikersinterfaces Symbolische taal

Ontwerp

Afmetingen afleesinrichting (B×D×H)	268×115×80 mm
Afmetingen weegplateau (B×D×H)	300×300×110 mm
Afmetingen weegoppervlak (B×D)	300×300 mm
Materiaal displaybehuizing	Kunststoffen
Materiaal weegoppervlak	edelstaal
Materiaal plateau	zacht staal
Materiaal meetcel(len)	aluminium
Statief kantelbaar	✓
Wandhouder	✓
Afleesinrichting kabellengte	3 m
Stelschroeven verstelbaar	✓
Meetcellen - aantal	1

Functies

Aantal toetsen voor bediening	7
Auto-Off interval(len) in batterij/accu bedrijf	3 min off 5 min 30 min 15 min
PreTare-functie	✓
Tarreefunctie	handmatig (meerdere keren)
Percentage bepalen	✓
Telfunctie	✓
Tolerantie wegen	✓
Functie voor middeling onder onstabiele weegomstandigheden	✓

Alibigeheugen optioneel intern geheugen

Alibigeheugen - aantal geheugenplaatsen 250.000

Interfaces RS-232 standaard Ethernet (optionele, factory) USB (optionele, factory) WiFi (optionele, factory) Alibigeheugen (optionele, factory) USB-Host/Master (optionele, factory) Ijkstekker (optionele, factory) Bluetooth BLE (v4.0) (optionele, factory)

Bescherming IP - complete unit IP65

Bescherming IP - scherm IP65

Bescherming IP - meetcel IP65

Bescherming IP - plateau IP65

Categorie

Merk	KERN
Productcategorie	Industrieweegschalen
Productgroep	Plateauweegschalen

Meetsysteem

Afleesbaarheid [d]	0,1 g; 0,2 g
Weegbereik [Max]	3 kg; 6 kg
Excentrische belasting bij 1/3 [Max]	0,0005 kg; 0,001 kg
Minimumgewicht [Min]	0,02 kg; 0,04 kg
Reproducibilidad	0,0001 kg; 0,0002 kg
Linearisatie	± 0,0003 kg; 0,0006 kg
Linearisatie in punten	3
Weegstelsysteem	Rekmeetstrip
Resolutie	30.000, 30.000
Eenheden	kg g lb oz PCS tJ HJ
Vooraf ingestelde eenheid	kg
Inslingertijd	2 s
Opwarmtijd	120 min; 120 min
Justermogelijkheden	Justering met extern gewicht
Aanbevolen justergewicht	6 kg (M1)
Weegcel type	aluminium IP65 met siliconen coating

Approval

CE-teken ✓

Scherm

Scherm type	LCD
Scherm cijferhoogte	25 mm
Scherm achtergrondverlichting	✓
Scherm grootte	110×35 mm

KERN IOC 6K-4

KERN

Allround-plateauweegschaal met veelzijdige communicatiemogelijkheden en
ijkgoedkeuring [M] - nu nieuwe modellen met hoge resolutie

Tellen

Kleinste stukgewicht bij het tellen van het aantal stuks	250 mg
Kleinste stukgewicht bij het tellen van het aantal stuks - onder normale omstandigheden	2,5 g
Mogelijke referentiewaarden	10, 20, 50, 100, 200
Tellingsresolutie (Laboratoriumomstandigheden)	24.000

Stroomvoorziening

Ingangsspanning voedingsadapter / stroom [Max]	100 V - 240 V AC 50/60 Hz 0.4 A max
Ingangsspanning voedingsadapter / stroom [Max]	12 V DC, 1000 mA
Plug-in voedingseenheid type	Stekkeradapter
Bijgeleverde plug-in voedingseenheid	Voedingseenheid
Plug-in voedingseenheid / adapter voor landen - bij de levering inbegrepen	EURO AUS UK US CH
Plug-in voedingseenheid / adapter voor landen - optioneel	EURO AUS UK US CH
Accu oplaadtijd	3 h
Accu bedrijfsduur - met achtergrondverlichting	26 h
Accu bedrijfsduur - zonder achtergrondverlichting	43 h
Batterij	geen batterij
Batterij oplaadtijd	100 h

Milieuomstandigheden

Luchtvochtigheid omgeving [Min]	0 %
Luchtvochtigheid omgeving [Max]	80 %
Omgevingstemperatuur [Min]	-10 °C
Omgevingstemperatuur [Max]	40 °C

Verpakking & verzending

Afreesbaarheid kracht [d] (N)	1 d
Verzendmethode	Pakketdienst
Afmetingen verpakking (BxDxH)	710x365x180 mm
Nettogewicht ca.	6 kg
Brutogewicht ca.	7 kg

Diensten

Artikelnummer voor afstelling op de opstelplaats	961-248
--	---------

Artikelnummer voor DAkkS-kalibratie 963-128

Piktogramme

STANDARD



OPTION



FACTORY

