

KERN IXS 60K-2M

KERN

Plateauweegschaal met roestvrijstalen IP68-afleeseenheid en XL-display



Categorie

| | |
|------------------|---------------------|
| Merk | KERN |
| Productcategorie | Industrieweegschaal |
| Productgroep | Plateauweegschaal |
| Productfamilie | IXS |

Meetsysteem

| | |
|---|--|
| Bauart der Waage | Multibereik-weegschaal |
| Weegsysteem | Rekmeetstrip |
| Aantal weegbereiken | 2 |
| Weegbereik [Max] | 30 kg; 60 kg |
| Afreesbaarheid [d] | 0,01 kg; 0,02 kg |
| Reproduceerbaarheid | 0,01 kg; 0,02 kg |
| Linearisatie | ± 0,01 kg; 0,02 kg |
| Minimumgewicht [Min] | 0,2 kg; 0,4 kg |
| Resolutie | 3.000, 3.000 |
| Tarrabereik | -60 kg |
| Justermogelijkheden | Justering met extern gewicht |
| Aanbevolen justergewicht | 60 kg (M1) |
| Inslingertijd | 2 s |
| Opwarmtijd | 10 min; 10 min |
| Excentrische belasting bij 1/3 [Max] | 0,01 kg; 0,02 kg |
| Maximale kruip (15 minuten) | 80 g |
| Maximale kruip (30 minuten) | 160 g |
| Vooraf ingestelde eenheid | kg |
| Eenheden | kg |
| Eenheden (indien de eenheid wordt beoordeeld op conformiteit) | kg g |
| Weegcel type | DMS, met siliconen coating, opgeplakte plaat |
| Weegcel - verbinding | 6-draads |

Scherm

| | |
|-------------------------------|--------------------------------|
| Type display | LCD |
| Scherm type | LCD met achtergrondverlichting |
| Scherm achtergrondverlichting | ✓ |
| Scherm segmenten | 6 |
| Scherm cijferhoogte | 55 mm |

Ontwerp

| | |
|---|-------------------------|
| Afmetingen afleesinrichting (B×D×H) | 632×500×215 mm |
| Afmetingen weegoppervlak (B×D) | 400×300 mm |
| Afmetingen weegoppervlak | 400×300 mm |
| Afmetingen weegplateau (B×D×H) | 400×300×89 mm |
| Materiaal weegoppervlak | edelstaal |
| Materiaal plateau | roestvrij staal, gelakt |
| Materiaal displaybehuizing | Edelstaal |
| Materiaal meetcel(len) | aluminium |
| Waterpas | ✓ |
| Stelschroeven verstelbaar | ✓ |
| Wandhouder | ✓ |
| Transportbeveiliging - aanhaalmoment | 0,1 Nm |
| Afreesinrichting kabellengte | 3 m |
| Toegestane afleesinrichting-kabellengte [Max] | 10 m |
| Plattformkonstruktion | Single-Cell |
| Meetcellen - aantal | 1 |

Functies

| | |
|---|----------------------|
| PreTare-functie | ✓ |
| Recept/samenstellingsniveau | Sum A |
| Draadloze bediening | no |
| Helpfunctie in het menu | ✓ |
| Tolerantie wegen | ✓ |
| Tolerantie wegen - signaal type | visueel |
| Functie voor middeling onder onstabiele weegomstandigheden | ✓ |
| Telfunctie | ✓ |
| Tellingsresolutie (Laboratoriumomstandigheden) | 30.000 |
| Kleinste stukgewicht bij het tellen van het aantal stuks | 2 g |
| Kleinste stukgewicht bij het tellen van het aantal stuks - onder normale omstandigheden | 20 g |
| Mogelijke referentiehoeveelheid | 10, 20, 50, 100, 200 |
| Hold-functie | ✓ |

KERN IXS 60K-2M

KERN

Plateauweegschaal met roestvrijstalen IP68-afleeseenheid en XL-display

| | |
|---|-------------------------------|
| Bescherming IP - complete unit | - |
| Bescherming IP - scherm | IP68 |
| Bescherming IP - plateau | geen IP-beveiliging |
| Bescherming IP - meetcel | IP65 |
| Peak-functie | ✓ |
| Auto-Off interval(len) in batterij/ accu bedrijf | 1 - 9 min |
| Auto-Off interval(len) in netbedrijf | 1 - 9 min |
| Tarreerfunctie | handmatig (meerdere keren) |
| Aantal toetsen voor bediening | 7 |

Interface

| | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|
| Interfaces | RS-232 (optioneel, factory) |
| | Bluetooth (optionele, factory) |
| | RS-485 (optionele, factory) |
| EasyTouch (ET) - Type aansluiting | RS232 (+optionale Schnittstellen) |

Stroomvoorziening

| | |
|--|-------------------------------|
| Bijgeleverde stroomvoorziening | Voedingseenheid |
| Plug-in voedingseenheid type | Ingebouwde voedingseenheid |
| Plug-in voedingseenheid / adapter voor landen - bij de levering inbegrepen | EURO |
| Plug-in voedingseenheid / adapter voor landen - optioneel | UK CH |
| Ingangsspanning voedingsadapter / stroom [Max] | 220 V - 240 V AC, 50 Hz |
| Ingangsspanning voedingsadapter / stroom [Max] | ~220 V - 240 V AC; 50 Hz |
| Type batterij/accu | Pb |
| Accu | 6 V, 4.5 Ah |
| Accu bedrijfsduur - met achtergrondverlichting | 40 h |
| Accu bedrijfsduur - zonder achtergrondverlichting | 80 h |
| Accu oplaadtijd | 12 h |
| Accu optioneel | Accu optioneel (factory) |

Milieuomstandigheden

| | |
|---------------------------------|--------|
| Omgevingstemperatuur [Min] | -10 °C |
| Omgevingstemperatuur [Max] | 40 °C |
| Luchtvochtigheid omgeving [Min] | 0 % |
| Luchtvochtigheid omgeving [Max] | 80 % |

Approval

| | |
|----------|---|
| CE-teken | ✓ |
|----------|---|

Diensten

| | |
|---|---------|
| Artikelnummer voor afstelling op de opstelplaats | 961-249 |
| Artikelnummer voor DAkS- kalibratie | 963-129 |
| Artikelnummer voor conformiteitscertificaat | 969-517 |

Verpakking & verzending

| | |
|-------------------------------|----------------|
| Levertijden | 1 d |
| Afmetingen verpakking (BxDxH) | 500x635x222 mm |
| Verzendmethode | Pakketdienst |
| Nettogewicht ca. | 11 kg |
| Brutogewicht ca. | 14 kg |
| Verzendgewicht | 14,1 kg |

Pictogrammen

STANDARD



OPTION



FACTORY

