

KERN KDE-TH

Modèle multifonction, avec protection IP65

KERN



Affichage de l'heure	✓
Fonction PreTare	✓
Fonction de tare	manuellement (plusieurs fois)
Fonction Hold	✓
Détermination de pourcentage	✓
Fonction comptage	✓
Fonction de calcul de la valeur moyenne en cas de conditions de pesée instables	✓
Niveau de formule / de sommation	Rez A (Netto-Total)
Interfaces	RS-232 de série
Protection IP - dispositif complet	IP65

Alimentation en énergie

Tension d'entrée bloc d'alimentation / électricité [Max]	100 V - 240 V, 50 / 60 Hz
Tension d'entrée bloc d'alimentation / courant [Max]	15 V, 600 mA
Bloc d'alimentation type	Bloc d'alimentation
Bloc d'alimentation fourni	Unité d'alimentation électrique
Bloc d'alimentation / adaptateur pour les pays - compris dans la livraison	EURO UK US CH
Bloc d'alimentation / adaptateur pour les pays - en option	EURO UK US CH
Batterie en option	Batterie en option - interne
Batterie	NDE-A02
Batterie temps de chargement	10 h
Batterie autonomie - avec rétroéclairage	10 h
Batterie autonomie - sans rétroéclairage	15 h
Pile	9 V bloc
Pile temps de chargement	24 h

Conditions environnementales

Humidité atmosphérique [Max]	80 %
Température ambiante [Min]	5 °C
Température ambiante [Max]	35 °C

Emballage & expédition

Lecture force [d] (N)	1 d
Mode de livraison	Service de colis
Dimensions emballage (L×P×H)	260×170×150 mm
Poids net env.	1,00 kg
Poids brut env.	1,00 kg

Catégorie

Marque	KERN
Catégorie de produit	Composants de technologie de mesure
Groupe de produit	Afficheurs

Système de mesure

Nombre de portée	2
Linéarisation en points	3
Unités de mesure	kg g lb oz ffa
Unité prééglée	kg
Possibilités d'ajustage	Ajustement avec poids externe
Résolution du terminal (non étalonnable)	35.000

Homologation

Sigle CE	✓
----------	---

Écran

Écran type	LCD avec rétroéclairage
Écran hauteur de chiffres	25 mm
Écran rétroéclairage	oui

Forme de construction

Dimensions boîtier (L×P×H)	225×110×45 mm
Matériau boîtier de l'écran	Plastiques
Afficheur longueur de câble	1,5 m

Fonctions

Auto-Off intervalle(s) en fonctionnement sur piles/batteries	sélectionnable
--	----------------

KERN KDE-TH



Modèle multifonction, avec protection IP65

Poids d'expédition 1,3 kg

Services

Numéro d'article pour ajustage sur le lieu d'installation auf Anfrage | on request

Piktogramme

STANDARD



OPTION

