

KERN KFB-TM

Afficheur avec grands chiffres –faciles à lire et sortie analogique en option pour les systèmes de contrôle (PLC), etc.



Forme de construction

Dimensions afficheur (L×P×H)	250×160×65 mm
Dimensions boîtier (L×P×H)	250×160×65 mm
Matériau boîtier	plastique
Matériau boîtier de l'écran	Plastiques
Matériau capteur(s) de charge	acier
Support mural	✓

Fonctions

Nombre de touches pour l'utilisation	7
Fonction de tare	manuellement (plusieurs fois)
Fonction Hold	✓
Fonction comptage	✓
Pesée de tolérance	✓
Pesée de tolérance - type de signal	acoustique optique
Fonction de calcul de la valeur moyenne en cas de conditions de pesée instables	✓
Niveau de formule / de sommation	Sum A
Fonction de mémoire de somme	✓
Interfaces	RS-232 de série Bluetooth BTC (v2.0) (en option, factory) analogique (0 - 10 V) (en option, factory) analogique (4 - 20 mA) (en option, factory)
Protection IP - écran	non protection IP

Comptage

Quantité de référence	10, 20, 50, 100, 200
-----------------------	----------------------

Alimentation en énergie

Tension d'entrée bloc d'alimentation / électricité [Max]	110 V - 230 V AC
Tension d'entrée bloc d'alimentation / courant [Max]	12 V, 500 mA
Bloc d'alimentation type	Bloc d'alimentation
Bloc d'alimentation fourni	Unité d'alimentation électrique
Bloc d'alimentation / adaptateur pour les pays - compris dans la livraison	EURO UK US
Bloc d'alimentation / adaptateur pour les pays - en option	EURO AUS UK US CH
Batterie en option	Batterie en option
Batterie	6 V, 1.2 Ah

Catégorie

Marque	KERN
Catégorie de produit	Composants de technologie de mesure
Groupe de produit	Afficheurs

Système de mesure

Nombre de portée	2
Linéarisation en points	3
Unités de mesure	kg g lb
Unités (si l'appareil est évalué en termes de conformité)	kg g
Unité pré-réglée	kg
Possibilités d'ajustage	Ajustement avec poids externe
Résolution du terminal (non étalonnable)	30.000
Résolution du terminal (étalonnable)	6.000

Homologation

Sigle CE	✓
Possibilité d'évaluation de la conformité en usine	✓
Approbation de modèle pour évaluation de la conformité	✓
Classe de précision	III

Écran

Écran type	LCD avec rétroéclairage
Écran hauteur de chiffres	52 mm
Écran rétroéclairage	oui

KERN KFB-TM



Afficheur avec grands chiffres –faciles à lire et sortie analogique en option pour les systèmes de contrôle (PLC), etc.

Batterie temps de chargement	12 h
Batterie autonomie - avec rétroéclairage	8 h
Batterie autonomie - sans rétroéclairage	35 h

Conditions environnementales

Température ambiante [Min]	-10 °C
Température ambiante [Max]	40 °C

Emballage & expédition


Lecture force [d] (N)	1 d
Mode de livraison	Service de colis
Dimensions emballage (L×P×H)	330×200×220 mm
Poids net env.	1,2 kg
Poids brut env.	1,8 kg
Poids d'expédition	2,9 kg

Services

Numéro d'article pour ajustage sur le lieu d'installation	auf Anfrage on request
---	--------------------------

Piktogramme

STANDARD



OPTION



FACTORY

