

# KERN KFB-TM

# KERN

Afleeseenheid met grote, goed afleesbare cijfers en optionele analoge uitgang voor het regelen van systemen (PLC) enz.



## Ontwerp

Afmetingen afleesinrichting (B×D×H)	250×160×65 mm
Afmetingen behuizing (B×D×H)	250×160×65 mm
Materiaal behuizing	kunststof
Materiaal displaybehuizing	Kunststoffen
Materiaal meetcel(len)	staal
Wandhouder	✓

## Functies

Aantal toetsen voor bediening	7
Tarreefunctie	handmatig (meerdere keren)
Hold-functie	✓
Telfunctie	✓
Tolerantie wegen	✓
Tolerantie wegen - signaal type	akoestisch visueel
Functie voor middeling onder onstabiele weegomstandigheden	✓
Recept/samenstellingsniveau	Sum A
Totale geheugenfunctie	✓
Interfaces	RS-232 standaard Bluetooth BTC (v2.0) (optionele, factory) analog (0 - 10 V) (optionele, factory) analog (4 - 20 mA) (optionele, factory)
Bescherming IP - scherm	geen IP-beveiliging

## Tellen

Mogelijke referentiehoeveelheid	10, 20, 50, 100, 200
---------------------------------	----------------------

## Stroomvoorziening

Ingangsspanning voedingsadapter / stroom [Max]	110 V - 230 V AC
Ingangsspanning voedingsadapter / stroom [Max]	12 V, 500 mA
Plug-in voedingseenheid type	Stekkeradapter
Bijgeleverde plug-in voedingseenheid	Voedingseenheid
Plug-in voedingseenheid / adapter voor landen - bij de levering inbegrepen	EURO UK US
Plug-in voedingseenheid / adapter voor landen - optioneel	EURO AUS UK US CH
Accu optioneel	Accu optioneel
Accu	6 V, 1.2 Ah
Accu oplaadtijd	12 h

## Categorie

Merk	KERN
Productcategorie	Meettechnische componenten
Productgroep	Afleeseenheden

## Meetsysteem

Aantal weegbereiken	2
Linearisatie in punten	3
Eenheden	kg g lb
Eenheden (indien de eenheid wordt beoordeeld op conformiteit)	kg g
Vooraf ingestelde eenheid	kg
Justermogelijkheden	Justering met extern gewicht
Resolutie terminal (niet kalibreerbaar)	30.000
Resolutie terminal (kalibreerbaar)	6.000

## Approval

CE-teken	✓
Conformiteitsbeoordeling af fabriek mogelijk	✓
Modelgoedkeuring voor conformiteitsbeoordeling	✓
Nauwkeurigheidsklasse	III

## Scherm

Scherm type	LCD met achtergrondverlichting
Scherm cijferhoogte	52 mm
Scherm achtergrondverlichting	✓

# KERN KFB-TM



Afleeseenheid met grote, goed afleesbare cijfers en optionele analoge uitgang voor het regelen van systemen (PLC) enz.

Accu bedrijfsduur - met achtergrondverlichting 8 h

Accu bedrijfsduur - zonder achtergrondverlichting 35 h

## Milieuomstandigheden

Omgevingstemperatuur [Min] -10 °C

Omgevingstemperatuur [Max] 40 °C

## Verpakking & verzending

Afleesbaarheid kracht [d] (N) 1 d

Verzendmethode Pakketdienst

Afmetingen verpakking (B×D×H) 330×200×220 mm

Nettogewicht ca. 1,2 kg

Brutogewicht ca. 1,8 kg


Verzendgewicht 2,9 kg

## Diensten

Artikelnummer voor afstelling op de opstelplaats auf Anfrage | on request

## Piktogramme

### STANDARD



### OPTION



### FACTORY

