

KERN KFC-TM

Afficheur pouvant accueillir jusqu'à 3 interfaces, homologation en option



Écran	
Écran type	LCD
Écran type	LCD avec rétroéclairage
Écran taille	160×60 mm
Écran rétroéclairage	oui
Écran hauteur de chiffres	50 mm

Forme de construction	
Dimensions afficheur (L×P×H)	220×145×65 mm
Dimensions boîtier (L×P×H)	220×145×65 mm
Matériau boîtier de l'écran	Plastiques
Support mural	✓

Fonctions	
Nombre de touches pour l'utilisation	7
Auto-Off intervalle(s) en fonctionnement sur bloc d'alimentation	off
	5 min
	2 min
Auto-Off intervalle(s) en fonctionnement sur piles/batteries	1 min
	30 min
	60 min
	30 sec
Indication de capacité	✓
Fonction PreTare	✓

Fonction de tare	manuellement (plusieurs fois)
Fonction Hold	✓
Détermination de pourcentage	✓
Fonction comptage	✓
Pesée de tolérance	✓
Pesée de tolérance - type de signal	acoustique optique

Fonction de calcul de la valeur moyenne en cas de conditions de pesée instables	✓
Niveau de formule / de sommation	Sum A
Fonction de mémoire de somme	✓
Mémoire alibi	mémoire interne en option
Mémoire alibi - nombre d'emplacements de mémoire	250.000

Interfaces	RS-232 (en option) Ethernet (en option) analogique (0 - 10 V) (en option) analogique (4 - 20 mA)
------------	---

Catégorie	
Marque	KERN
Catégorie de produits	Composant
Groupe de produit	Afficheur
Famille de produits	KFC

Système de mesure	
Évaluation de la conformité possible	✓
Nombre de portée	2
Résolution du terminal (non étalonnable)	30.000
Résolution du terminal (étalonnable)	6.000
Linéarisation en points	3
Unité pré-réglée	kg
Unités de mesure	kg g lb ffa PCS %
Unités (si l'appareil est évalué en termes de conformité)	kg g
Possibilités d'ajustage	Ajustement avec poids externe

Homologation	
Sigle CE	✓
Approbation de modèle pour évaluation de la conformité	✓
Classe de précision	III
Possibilité d'évaluation de la conformité en usine	✓

Afficheur pouvant accueillir jusqu'à 3 interfaces, homologation en option

Poids d'expédition 1,22 kg

Services

Numéro d'article pour ajustage sur le lieu d'installation [auf Anfrage](#) | [on request](#)

Pictogrammes

STANDARD



OPTION



FACTORY



	(en option) Bluetooth BLE (v4.0) (en option) USB-Device (en option) KUP WiFi (en option)
Protection IP - écran	non protection IP

Comptage

Possibilité de saisir le poids de comptage de référence	✓
Quantité de référence	5, 10, 20, 50, n (tout nombre de pièces)

Alimentation en énergie

Tension d'entrée bloc d'alimentation / électricité [Max]	100 V - 240 V, 50 / 60 Hz
Tension d'entrée bloc d'alimentation / courant [Max]	5,9V, 1A
Bloc d'alimentation type	Bloc d'alimentation
Alimentation fourni	Unité d'alimentation électrique
Bloc d'alimentation / adaptateur pour les pays - compris dans la livraison	EURO UK US CH
Bloc d'alimentation / adaptateur pour les pays - en option	EURO UK US CH
Batterie en option	Batterie en option - interne
Batterie temps de chargement	8 h
Batterie autonomie - avec rétroéclairage	20 h
Batterie autonomie - sans rétroéclairage	48 h
Pile	pas de pile
Type de pile/accu	Li-Ion

Conditions environnementales

Température ambiante [Min]	-10 °C
Température ambiante [Max]	40 °C

Emballage & expédition

Lecture force [d] (N)	1 d
Poids net	0,692 kg
Mode de livraison	Service de colis
Poids net env.	0,70 kg
Poids brut env.	1,4 kg