

# KERN KFN-TM



Afleesinrichting van roestvrij staal met IP66 met groot displayformaat



## Ontwerp

Afmetingen afleesinrichting (B×D×H)	266×165×96 mm
Afmetingen behuizing (B×D×H)	265,5×164,5×96 mm
Materiaal behuizing	edelstaal
Materiaal displaybehuizing	Edelstaal
Wandhouder	✓

## Functies

Aantal toetsen voor bediening	7
Auto-Off interval(len) in batterij/accu bedrijf	off 5 min 15 min
Tarreefunctie	handmatig (meerdere keren)
Hold-functie	✓
Telfunctie	✓
Tolerantie wegen	✓
Tolerantie wegen - signaal type	akoestisch visueel
Functie voor middeling onder onstabiele weegomstandigheden	✓
Omrekeningsfunctie	✓
Recept/samenstellingsniveau	Sum A
Totale geheugenfunctie	✓

Interfaces	RS-232 (optioneel, factory) Bluetooth BTC (v2.0) (optionele, factory) analoog (0 - 10 V) (optionele, factory) analoog (4 - 20 mA) (optionele, factory)
Bescherming IP - scherm	IP65

## Tellen

Mogelijke referentiehoeveelheid	10, 20, 50, 100, 200
---------------------------------	----------------------

## Stroomvoorziening

Ingangsspanning voedingsadapter / stroom [Max]	110 V - 230 V AC
Ingangsspanning voedingsadapter / stroom [Max]	12 V, 500 mA
Plug-in voedingseenheid type	Stekkeradapter
Bijgeleverde plug-in voedingseenheid	Batterij & Voeding
Plug-in voedingseenheid / adapter voor landen - bij de levering inbegrepen	EURO UK US CH
Plug-in voedingseenheid / adapter voor landen - optioneel	EURO AUS UK US CH
Accu optioneel	Accu optioneel - intern

## Categorie

Merk	KERN
Productcategorie	Meettechnische componenten
Productgroep	Afleeseenheden

## Meetsysteem

Aantal weegbereiken	2
Eenheden	kg
Vooraf ingestelde eenheid	kg
Justermogelijkheden	Justering met extern gewicht
Resolutie terminal (niet kalibreerbaar)	30.000
Resolutie terminal (kalibreerbaar)	6.000

## Approval

CE-teken	✓
Conformiteitsbeoordeling af fabriek mogelijk	✓
Modelgoedkeuring voor conformiteitsbeoordeling	✓
Nauwkeurigheidsklasse	III

## Scherm

Scherm type	LCD met achtergrondverlichting
Scherm cijferhoogte	52 mm
Scherm achtergrondverlichting	✓

# KERN KFN-TM



Afreesinrichting van roestvrij staal met IP66 met groot displayformaat

Accu	6 V, 4 Ah
Accu oplaadtijd	12 h
Accu bedrijfsduur - met achtergrondverlichting	20 h
Accu bedrijfsduur - zonder achtergrondverlichting	35 h

## Milieuomstandigheden

Omgevingstemperatuur [Min]	-10 °C
Omgevingstemperatuur [Max]	40 °C

## Verpakking & verzending


Afreesbaarheid kracht [d] (N)	1 d
Verzendmethode	Pakketdienst
Afmetingen verpakking (B×D×H)	330×255×220 mm
Nettogewicht ca.	2,6 kg
Brutogewicht ca.	3,2 kg
UN-nummer (gevaarlijke stof)	2800

## Diensten

Artikelnummer voor afstelling op de opstelplaats	auf Anfrage   on request
--------------------------------------------------	--------------------------

## Piktogramme

### STANDARD



### OPTION



### FACTORY

