


KERN KFS-TM

Afficheur professionnel à trois écrans, aussi avec approbation d'homologation [M]



Forme de construction

Dimensions afficheur (L×P×H)	260×150×65 mm
Dimensions boîtier (L×P×H)	250×160×65 mm
Matériau boîtier de l'écran	Plastiques
Support mural	✓

Fonctions

Nombre de touches pour l'utilisation	21
Auto-Off intervalle(s) en fonctionnement sur piles/batteries	3 min off
Fonction PreTare	✓
Fonction de tare	manuellement (plusieurs fois)
Fonction Hold	✓
Fonction comptage	✓
Pesée de tolérance	✓
Pesée de tolérance - type de signal	acoustique optique
Niveau de formule / de sommation	Sum A
PLU - total	100
Fonction de mémoire de somme	✓
Fonction mémoire	✓
Interfaces	RS-232 de série
Protection IP - écran	non protection IP

Comptage

Quantité de référence	n (tout nombre de pièces)
-----------------------	---------------------------

Alimentation en énergie

Tension d'entrée bloc d'alimentation / électricité [Max]	220 V - 240 V AC, 50 Hz
Tension d'entrée bloc d'alimentation / courant [Max]	12 V, 500 mA
Bloc d'alimentation type	Bloc d'alimentation
Bloc d'alimentation fourni	Unité d'alimentation électrique
Bloc d'alimentation / adaptateur pour les pays - compris dans la livraison	EURO AUS UK US CH
Bloc d'alimentation / adaptateur pour les pays - en option	EURO UK US CH
Batterie en option	Batterie en option
Batterie	6 V, 1.2 Ah
Batterie temps de chargement	12 h
Batterie autonomie - avec rétroéclairage	8 h

Catégorie

Marque	KERN
Catégorie de produit	Composants de technologie de mesure
Groupe de produit	Afficheurs

Système de mesure

Nombre de portée	2
Linéarisation en points	4
Unités de mesure	kg
Unités (si l'appareil est évalué en termes de conformité)	kg
Possibilités d'ajustage	Ajustement avec poids externe

Résolution du terminal (non étalonnable)	60.000
Résolution du terminal (étalonnable)	3.000

Homologation

Sigle CE	✓
Possibilité d'évaluation de la conformité en usine	✓
Approbation de modèle pour évaluation de la conformité	✓
Classe de précision	III

Écran

Écran type	LCD avec rétroéclairage
Écran hauteur de chiffres	16,5 mm
Écran rétroéclairage	oui

KERN KFS-TM



Afficheur professionnel à trois écrans, aussi avec approbation d'homologation [M]

Batterie autonomie - sans rétroéclairage	18 h
--	------

Conditions environnementales

Température ambiante [Min]	0 °C
Température ambiante [Max]	40 °C

Emballage & expédition


Lecture force [d] (N)	1 d
Mode de livraison	Service de colis
Dimensions emballage (L×P×H)	325×190×225 mm
Poids net env.	1,00 kg
Poids brut env.	2,0 kg
Poids d'expédition	2,8 kg

Services

Numéro d'article pour ajustage sur le lieu d'installation	auf Anfrage on request
---	--------------------------

Piktogramme

STANDARD



OPTION



FACTORY

